



Abgreifklemme aus vernickeltem Stahl. Durch spezielle Bauform lassen sich feinste und starke Drähte klemmen. Buchsensteckanschluss und Lötanschluss möglich.	Nickel-plated steel alligator clip. The special shape allows clamping of both extremely fine and thick wires. Maximum bolt diameter 10 mm. 4 mm diameter socket connection and solder connection possible.	Abgreifklemme aus Edelstahl. Durch spezielle Bauform lassen sich feinste und starke Drähte klemmen. Buchsensteckanschluss und Lötanschluss möglich. Wie AGF 20, jedoch aus Edelstahl. Kontaktteil rost- und säurebeständig, sowie unmagnetisch.	Stainless steel alligator clip. The special shape allows clamping of both extremely fine and thick wires. Maximum bolt diameter 10 mm. 4 mm diameter socket connection and solder connection possible. Contact component rust-proof, acid-proof and non-magnetic.
AGF 20	AGF 20	AGF 30	AGF 30
10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
○ 930 120-000		○ 930 122-000	
ungefederte Buchse	socket	ungefederte Buchse	socket
4 mm Buchse, löten	4 mm socket, solder	4 mm Buchse, löten	4 mm socket, solder
DC 60 V	DC 60 V	DC 60 V	DC 60 V
15 mOhm	15 mOhm	15 mOhm	15 mOhm
Stahl	steel	Edelstahl	stainless steel
vernickelt	nickel-plated	Edelstahl	stainless steel
Stahl	steel	Edelstahl	stainless steel
-25 °C bis +100 °C	-25 °C to +100 °C	-25 °C bis +100 °C	-25 °C to +100 °C