

Hauptmerkmale

Baureihe	Resi9
Produkt- oder Komponententyp	Gehäusedeckel
Anzahl der 18-mm-Module pro Reihe	13
Anzahl der horizontalen Reihen	5
Beschreibung der Montageplatte	Ohne Montageplatte
Breite	Extern: 340 mm
Höhe	Extern: 920 mm
Tiefe	Extern : 140 mm
Farbe	Weiß (RAL 9003)

Zusatzmerkmale

Gehäusemontage	Einbau
Gehäusematerial	Metallplatte
Produktgewicht	6,6 kg

Montage

Normen	NF C 15-100
Schutzart (IK)	IK07 entspricht EN 50102

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
REACH free of SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Toxic heavy metal free	Ja
Mercury free	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
RoHS exemption information	Ja

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.