

Fiche Technique – Roulement NSK 31319J

Marque

NSK

Numéro d'article

31319J

Catégorie

Roulement à rouleaux coniques à simple rangée

Diamètre intérieur (d)

95 mm (3.7402 pouces)

Diamètre extérieur (D)

200 mm (7.874 pouces)

Largeur (B)

49,5 mm (1.9488 pouces)

Poids

6,4 kg