

FICHE PRODUIT

Enrouleur 4 prises avec obturateurs 25M

Référence: SPE191740 - 4085875



RoHS

Caractéristiques techniques

LONGUEUR CORDON : 25000mm
DIMENSIONS : 230x135x295mm
POIDS : 2810g

Câble

- 3 conducteurs H07RN-F 3G 1.5mm²
- Gaine en Néoprène noir
- Marquage : HO7RN-F 3G1.5mm²

Enrouleur 4 prises 2P + Terre avec obturateurs et coupe circuit

- Courant de service 16A 250V AC
- Puissance Max 3680W
- Coupe circuit
- Obturateurs IP445
- Protection enfants
- PE noir
- Marquage : 16A 250V~ CE – NF

Connecteur CEE7 VII mâle IP44

- Courant de service 16A 250V AC
- Surmoulage en PVC noir, dureté SHORE : A75-77
- Marquage : 16A 250V~ CE – NF