

UM-BASIC-KIT-B108-L60-7035 - 外壳组件



1300352

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1300352>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



型材外壳 (PVC)， 安装方式: DIN导轨安装， DIN导轨上的尺寸: 宽度: 63.8 mm， 高度: 127.8 mm， 深度: 39.45 mm， 包括2个侧面元件 (PA)， 颜色: 浅灰 (7035)， 针对PCB 宽度: 108 mm， 长度: 60 mm， PCB表面: 4510 mm²

商业数据

订货号	1300352
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	ACHDAK
产品关键代码	ACHDAK
GTIN	4063151544577
单件重量 (含包装)	80.69 g
单件重量 (不含包装)	60.44 g
原产地	DE

技术数据

说明

组装说明	请参阅下载区内提供的组装说明。
------	-----------------

产品属性

产品类型	多层外壳设置
外壳类型	型材外壳
壳体系列	UM-BASIC
型号	包括2个侧面元件

尺寸

宽度	63.8 mm
高度	127.8 mm
深度	39.45 mm
从DIN导轨顶部边缘起的深度	32.45 mm
尺寸	108 mm x 60 mm (印刷电路板尺寸)

PCB设计

PCB板厚度	1.4 mm ... 1.8 mm
--------	-------------------

材料规格

颜色 (外壳)	浅灰 (RAL 7035)
颜色	浅灰 (RAL 7035)
阻燃等级, 符合UL 94	V0
绝缘材料	PVC
外壳材料	PVC

环境和真实条件

环境条件

环境温度 (运行)	-15 °C ... 50 °C (根据功率损耗)
环境温度 (存放/运输)	-40 °C ... 50 °C
环境温度 (组装)	-5 °C ... 50 °C
相对湿度 (存放/运输)	95 %

PCB数据

PCB支架数量	3
PCB安装类型	插入/使用附加元件固定
总PCB表面	4510 mm ²
PCB厚度	1.4 mm ... 1.8 mm

安装

安装类型	DIN导轨安装
安装位置	与DIN导轨平行

UM-BASIC-KIT-B108-L60-7035 - 外壳组件



1300352

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1300352>

包装规格

包装类型	纸箱包装
外包装类型	纸箱

UM-BASIC-KIT-B108-L60-7035 - 外壳组件



1300352

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1300352>

认证

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1300352>



UL认证

认证ID: E240868

UM-BASIC-KIT-B108-L60-7035 - 外壳组件



1300352

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1300352>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27182701
ECLASS-13.0	27190301

ETIM

ETIM 9.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

UM-BASIC-KIT-B108-L60-7035 - 外壳组件



1300352

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1300352>

产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
------------------	--------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%
----------------------	------------------

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn