

CARATTERISTICHE

- Rivestimento in polvere epossidica di colore rosso che offre un'eccellente resistenza alla corrosione
- Dotate di rotelle orientabili con molla a molla in gomma del diametro di 4mmx75mm che garantiscono mobilità
- Rotelle inferiori
- Corrimano doppi
- I gradini con impugnatura di sicurezza offrono una superficie antiscivolo Durable per una maggiore sicurezza

RS Pro con 3 gradini in gomma, altezza piattaforma 0,69 m

Codice RS: 669-3677



I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare un prezzo eccezionale.

DESCRIZIONE del

I gradini a 3 gradini per piattaforma completamente mobili RS Pro sono perfetti per fornire una spinta in altezza sufficiente per le aree di accesso non raggiungibili. Il design robusto è dotato di 4 rotelle retrattili 7mm, che consentono di spostare i gradini con estrema facilità rimanendo al contempo stabili durante l'uso. I gradini sono dotati di doppie maniglie e gradini antiscivolo per fornire una presa e una sicurezza aggiuntive in salita o in discesa, con un'ulteriore battistrada Top a doppia profondità per agevolare il recupero di merci e la stabilità in posizione eretta.

Specifiche generali

Numero di passi	3
Materiali	Gomma
Colore	Rosso
Applicazioni	Vendita al dettaglio, magazzino, distribuzione

Specifiche meccaniche

Dimensioni totali	1575mm x 600mm x 735mm
Altezza totale	1575mm
Larghezza totale	600mm
Profondità complessiva	735mm
Peso	32kg

Dimensioni piattaforma	
Altezza	720mm
Larghezza Top	550mm
Profondità Top	400mm



No. Of Treads	Overall H x W x D (mm)	Tread W x D (mm)	Top Tread W x D (mm)	Platform Height (mm)	Average Working Height (mm)	RS Stock No
3	1575 x 600 x 735	550 x 200	550 x 400	720	2245	6693677