

HONEYWELL OP-TEMA

Écran monobloc offrant un champ de vision dégagé. Arcade moulée intégrée. Pont de nez souple et réglable. Branches réglables en longueur et en inclinaison. Cordelette Flexicord réglable et amovible.

Caractéristiques principales

Écran monobloc offrant un champ de vision dégagé.
Arcade moulée intégrée. Pont de nez souple et réglable.
Branches réglables en longueur et en inclinaison.
Cordelette Flexicord réglable et amovible.

Secteurs d'activité recommandés

- Secteur médical
- Services municipaux
- Industrie pharmaceutique
- Energie

Risques

- Abrasion
- Particules atmosphériques
- Risque biologique
- Impact
- Faible visibilité

Réglementations

- ANSI Z87+, EPI catégorie CE : catégorie II, normes EN166/EN170/EN172, directives européennes 89/686/CEE, classe optique 1 niveau d'impact FT (symbole de résistance à l'impact à des températures extrêmes)
- CSA Z94.3 - Testé par Honeywell selon les critères de la norme CSA Z94.3

Marque d'origine

Pulsafe

Informations de garantie

GARANTIE LIMITÉE : Honeywell garantit que ses produits sont exempts de tout défaut tant dans les matériaux utilisés que dans leur fabrication. Tout produit faisant l'objet d'une réclamation de garantie doit d'abord être renvoyé à un distributeur Honeywell autorisé ou au revendeur ayant vendu le produit. Tous les retours de garantie doivent être en port payé. Par la suite, Honeywell ou le distributeur Honeywell déterminera la solution la plus appropriée, à savoir une réparation ou un remplacement du produit. La réparation ou le remplacement ne sera pas facturé à l'utilisateur final. Cette garantie limitée ne couvre pas les produits ou les composants Honeywell ayant fait l'objet d'une modification, ayant été mal utilisés, détournés de leur emploi, altérés ou mal entretenus ou dont un composant contenant du caoutchouc ou tout autre élastomère aurait subi une détérioration au fil du temps. Cette



Honeywell

garantie limitée ne couvre pas les dégâts, les pertes ou les dépenses consécutifs aux dommages causés par accident, par une mauvaise utilisation, par une maintenance inappropriée, par une utilisation ou une mauvaise utilisation du produit. Honeywell doit être utilisé en stricte conformité avec les instructions et les notes d'avertissement détaillées, fournies avec le produit.

CARACTÉRISTIQUES

Type de protection spécifique: : Haute résistance à l'impact
Accessoires: : Cordon, Solution anti-buée

Couleur du verre: : Incolore
Couleur de la monture: : Noir
Matériau des oculaires: : Polycarbonate
Style d'oculaire: : Monobloc
Caractéristiques des verres: : Incurvés
Traitement du verre: : Anti-rayures (classique)

Monture: Branches
Matériau de la monture: : Nylon
Normes EN: EN 166, EN 170, EN 172
Marquage monture: {{HONEYWELL}} 166 F CE
Catégorie de certification CE: Catégorie 2

AVANTAGES

• Sécurité

• Caractéristiques des verres: : Incurvés

• Traitement du verre: : Anti-rayures (classique)

• Monture: Branches

• Matériau de la monture: : Nylon

• Normes EN: EN 166, EN 170, EN 172

• Marquage monture: {{HONEYWELL}} 166 F CE

• Catégorie de certification CE: Catégorie 2

Type de pont de nez: : Pont de nez ajustable, Pont de nez souple, Pont de nez anti-glisse

Matériau du pont de nez: : Polycarbonate

Type de branches: : Branches fixes

Avantage des branches: : Branches réglables en longueur, Branches anti-glissement , Embouts de branches souples

Normes EN: : EN 166, EN 170, EN 172

Poids (g): : 34

APPLICATIONS

- Travail du métal et ingénierie mécanique
- Assemblage de petites pièces
- Industrie automobile
- Construction et bâtiment

- Laboratoires
- Logistique
- Transport

Code	Description	Taille SKU
1000016	Op-Tema Noir Incolore Anti-rayures	

Pour plus d'informations

automation.honeywell.com

Pour des informations sur les innovations et les brevets

hsmrats.com

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS FRANCE

Honeywell Safety Products France SAS

Immeuble Edison Paris Nord 2

33, rue des Vanesses – CS 55288 Villepinte

95958 Roissy CDG Cedex

Tél.: +33 (0)1 49 90 79 79

Fax: +33 (0)1 49 90 71 04

Email: info-france.hsp@honeywell.com

www.honeywell.com

Honeywell