

- Référence : RAL AESB105
- Spécificité : Lubrification des outillages pneumatiques
- Tuyau : AIRCA 10
- Composition tuyau : 2 couches SBR / Tresse textile
- Diamètre inter : 10 mm
- Diamètre exter : 18 mm
- Longueur tuyau : 5 m (Conseillé pour une bonne lubrification)
- Pression de travail : 20 bar
- Maxi température : +70°C
- Mini temperature : -30°C
- Résistance : Traction, torsion, flexion, abrasion
- Montage : Collier oreille calibré
- Protection anti-rayure : Manchon caoutchouc ECP
- Raccord : ESI 071810
- Profil : Européen passage 7.2 / 7.4 (Color code vert)
- Raccord : Anti-statique, anti-rayure, silicon free
- Standards : ATEX 2, ISO 4414
- Débit @ 6 b : 1820 l/min
- Embout : Acier traité anti-corrosion
- Montage : Collier oreille calibré / Bague « color code » vert

