

MERKMALE

- **Schwarzes Neopren-Gummi**
- **Flexibel**
- **Durable**
- **Anpassbar**
- **Beständig gegen Ozon, Sonnenlicht und atmosphärische Alterung**

Schwarzes Gummiblech von RS PRO, 1 m x 1,2 m x 6 mm

RS Best.-Nr. 506-3191



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Wir stellen eine Serie von Neopren-Gummiplatten von RS PRO vor. Diese schwarzen Neopren-Gummiplatten sind sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet und bieten eine mäßige Beständigkeit gegen atmosphärische Alterung, Sonnenlicht, Öle und Fette.

RS PRO Gummiplatten Optionen

- 1 m x 600 mm x 1,5 mm - RS-Best.-Nr.: 506-3163
- 1 m x 600 mm x 3 mm - RS Best.-Nr.: 506-3157
- 1 m x 600 mm x 6 mm - RS Best.-Nr.: 506-3141
- 1 m x 600 mm x 12 mm - RS Best.-Nr.: 506-3113
- 1 m x 600 mm x 10 mm - RS Best.-Nr.: 506-3135
- 1 m x 1,2 m x 1,5 mm - RS-Best.-Nr.: 506-3107
- 1 m x 1,2 m x 3 mm - RS-Best.-Nr.: 506-3208
- 1 m x 1,2 m x 6 mm - RS-Best.-Nr.: 506-3191
- 1 m x 1,2 m x 10 mm - RS-Best.-Nr.: 506-3185
- 1 m x 1,2 m x 12 mm - RS-Best.-Nr.: 506-3179

Allgemeine

Farbe	Schwarz
Eignung	Tierisches Öl, kaltes Wasser, Verdünnungssäure, Verdünnungsalkalie, Ethylenglycol, Kraftstoff, Warmwasser, Pflanzenöl
Härte	60±7 Shore A
Durometer	A
Dichte (Gramm/cm³)	1,35
Anwendung	Schallschutz, Lärm- und Wärmedämmung

Mechanische

Länge	1000mm
Dicke	6mm
Breite	1200mm
Zugfestigkeit	5N/mm ²

Betriebsumgebungsspezifikationen

Maximale Betriebstemperatur	70 °C
Minimale Betriebstemperatur	-10°C