

## MERKMALE

- Sehr Durable und robuste Stahlkonstruktion, ideal für den Einsatz in Eine Reihe von Umgebungen
- Pulverbeschichtet in Grau für ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit und eine Ästhetisch ansprechende Oberfläche
- Ausgezeichnet zur Aufbewahrung und Organisation einer Reihe von Teilen und Komponenten
- Hohe Schlagfestigkeit, um sicherzustellen, dass sie rauen Bedingungen standhalten und Umfangreicher Einsatz
- Schubladen verfügen über klare Fenster, die die Sichtbarkeit von Innenteilen und ermöglichen Kann vollständig entfernt werden und bietet eine ausgezeichnete Ölkorrosionsbeständigkeit

Erhältlich in einer

# RS Pro 75 Schubladen Aufbewahrungseinheit, Stahl, 937 mm x 586 mm x 222 mm, Grau

RS Best.-Nr. 669-380



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

## Produktbeschreibung

Die Serie von Stahlschränken mit Schubladen von RS Pro ist eine ideale Aufbewahrungslösung für Teile und Komponenten, die in einer Vielzahl von Umgebungen eingesetzt werden können. Diese robusten Schränke sind in einer Vielzahl von Größen erhältlich und verfügen über eine Stahlkonstruktion mit hoher Stoßfestigkeit und Schubladen aus ABS/PS für ausgezeichnete Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit. Die Schubladen verfügen über klare Frontfenster, um die natürliche Lichtquelle zu nutzen und die Sichtbarkeit der internen Komponenten zu gewährleisten. Die kleineren Schränke sind perfekt für die Montage an einer Wand, einer Werkbank oder einem Tresen, während die größeren Schränke ideal als freistehende Bodenschränke mit beiden Optionen sind, um Platz am Arbeitsplatz zu sparen.

Welche Größen sind erhältlich?

- [6693793](#) - Stahlschrank mit 12 Fächern
- [6693796](#) - Stahlschrank mit 24 Fächern
- [6693790](#) - Stahlschrank mit 48 Fächern
- [6693800](#) - Stahlschrank mit 60 Fächern
- [6693803](#) - Stahlschrank mit 75 Fächern

## Allgemeine

<b>Schubladen</b>	75
<b>Schubladenmaterial</b>	ABS
<b>Gehäusematerial</b>	Stahl
<b>Farbe</b>	Grau
<b>Schrank-/Transportkapazität</b>	247.5kg
<b>Kapazität pro Regal</b>	50kg (UDL)
<b>Anzahl der mitgelieferten Teiler</b>	75 (1 pro Schublade)
<b>Anzahl der Teilerpositionen pro Schubladen</b>	3
<b>Schubladentyp</b>	L-00; L-07
<b>Transparente Schubladen</b>	Ja
<b>Neigungs-Schubladen</b>	Nein
<b>Wandmontage</b>	Nein

<b>Anwendungen</b>	Garagen, Werkstätten, Lagerhäuser, Büros, Ladenhallen
--------------------	---

## Mechanische

<b>Gesamthöhe</b>	937mm
<b>Gesamtbreite</b>	586mm
<b>Gesamttiefe</b>	222mm
<b>Gewicht</b>	4.6kg

## Abmessungen der

<b>Aufbewahrungsschubladengröße (H x B x T)</b>	<b>Anzahl der Aufbewahrungsschublade</b>	<b>Kapazität jedes Schubladen</b>
55 mm x 90 mm x 218 mm	4 x 15	3.3kg
112 mm x 600 mm x 91 mm	1 x 6	
164 mm x 600 mm x 133 mm	1 x 5	
206 mm x 600 mm x 170 mm	1 x 4	

## Betriebsumgebungsspezifikationen

<b>Temperaturtoleranz</b>	-40 °C bis 55 °C.
---------------------------	-------------------