

<b>Univers</b>	Professional
<b>Typ</b>	Vertikale Aktivitäten
<b>Kategorie</b>	Gurte
<b>Unterkategorie</b>	Auffang- und Haltegurte zur Arbeitsplatzpositionierung und zum freihängenden Arb



## AVAO® SIT FAST

Der Sitz- und Haltegurt AVAO SIT FAST zur Arbeitsplatzpositionierung und zum freihängenden Arbeiten wurde konzipiert, um den Komfort des Anwenders in jeder Arbeitssituation zu gewährleisten. Halbstarrer, breiter Hüftgurt und Beinschlaufen gewährleisten optimalen Halt. Die leichte, atmungsaktive Konstruktion sorgt für eine sehr gute Luftzirkulation. Mehrere Materialschlaufen und Befestigungsmöglichkeiten für CARITool-Gerätehalter und TOOLBAG-Werkzeugtaschen erleichtern den Transport und das Sortieren der Arbeitsgeräte. Der Sitz- und Haltegurt ist so konzipiert, dass er in Kombination mit dem TOP-Brustgurt in einen Auffanggurt oder in Kombination mit dem TOP CROLL S- oder L-Brustgurt in einen Gurt für schwer zugängliche Bereiche umgebaut werden kann. Die Beinschlaufen des AVAO SIT FAST sind mit automatischen FAST LT-Schnallen ausgestattet.



Halbstarrer, breiter Hüftgurt und Beinschlaufen gewährleisten optimalen Halt. Die leichte, atmungsaktive Konstruktion sorgt für eine sehr gute Luftzirkulation.



Hüftgurt und Beinschlaufen sind mit selbstverriegelnden DOUBLEBACK-Schnallen ausgestattet und lassen sich schnell und einfach einstellen.



Die Beinschlaufen sind mit automatischen FAST LT-Schnallen ausgestattet zum schnellen und einfachen Öffnen und Schließen (auch mit Handschuhen), ohne die Einstellung zu verändern.

---

**Kurzbeschreibung** Komfortabler Sitz- und Haltegurt zur Arbeitsplatzpositionierung und zum freihängenden Arbeiten

---

- Beschreibung**
- Komfortabel in jeder Arbeitssituation: Der halbstarre, breite Hüftgurt und die halbstarren, breiten Beinschlaufen gewährleisten optimalen Halt. Die leichte, atmungsaktive Konstruktion sorgt für eine sehr gute Luftzirkulation.
  - Praktische Einstellmöglichkeiten:
    - Der mit selbstverriegelnden DOUBLEBACK-Schnallen ausgestattete Hüftgurt lässt sich schnell und einfach einstellen.
    - Beinschlaufen mit automatischen FAST LT-Schnallen zum leichten und schnellen Öffnen und Schließen (auch mit Handschuhen), ohne die Einstellung zu verändern.
    - Die seitlichen Halteösen können eingeklappt werden, um ein Hängenbleiben zu verhindern, wenn sie nicht benutzt werden.
  - Transport und Management der Arbeitsgeräte:
    - sechs vorgeformte, ummantelte Materialschlaufen,
    - zwei Befestigungsmöglichkeiten für CARITool-Gerätehalter,
    - vier Befestigungsmöglichkeiten für TOOLBAG-Werkzeugtasche.

- 
- Spezifikationen**
- Zentrale Halteöse: zum Einhängen eines Abseilgeräts oder zum Befestigen eines Verbindungsmittels zur Arbeitsplatzpositionierung
  - Seitliche Halteösen: zum Befestigen eines Verbindungsmittels zur Arbeitsplatzpositionierung an beiden Halteösen
  - Öse an der Rückseite des Hüftgurts: zum Einhängen eines Rückhaltesystems
  - Zertifizierung(en): CE EN 358, CE EN 813, EAC
  - Material: Polyamid, Polyester, Aluminium, Stahl
-

**Spezifikationen/Referenz**

Referenz(en)	C079BA00	C079BA01	C079BA02
Farbe(n)	schwarz/gelb	schwarz/gelb	schwarz/gelb
Größe	0	1	2
Taillenumfang	65-80 cm	70-93 cm	83-120 cm
Beinschlaufen	44-59 cm	47-62 cm	50-65 cm
Gewicht	1115 g	1130 g	1145 g
Made in	RO	RO	RO
Garantie	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre
Verpackung	1	1	1
Menge pro Karton	6	6	5
EAN	3342540822528	3342540822535	3342540822542

---

**Zubehör** CARITool  
TOOLBAG

---

**Zugehörige Produkte** I'D® S  
GRILLON HOOK europäische Ausführung