

EIGENSCHAFTEN

- Entfernt Schmutz, Fett und Korrosion
- Verwenden Sie für beste Ergebnisse eine geeignete Reinigungsflüssigkeit
- Betriebsfrequenz 28kHz standard und erfordern eine 3-Phasen-Versorgung
- Hergestellt aus Edelstahl
- Drahtkorb enthalten
- Separater Ultraschall-Stromerzeuger geliefert - mit digitaler Steuerung und klarer LED-Anzeige
- Robuster 2 mm dicker SUS304 Edelstahl
- Fernstart / Stopp-Funktion am Generator. (Zusätzlicher Schalter oder SPS-Controller erforderlich, nicht im Lieferumfang enthalten)

RS PRO 1080W 57L Industrie- Ultraschallreiniger mit 3000W Beheiztem Bad

RS Stock No.: 2135189



Von RS professionell zugelassene Produkte bieten Ihnen Teile von professioneller Qualität in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premiumpreis zu zahlen.

Produktbeschreibung

1080W 57L Industrie-Ultraschallreiniger mit 3000W Beheiztem Bad - Ideal für die industrielle Großreinigung

Schlüsselspezifikationen

Betriebsfrequenz: 28KHz

Innenmaße: 500 x 350 x 360mm

Kapazität: 57L

Ablasshahn 1" BSP

Allgemeine Spezifikation

Lieferung mit Edelstahlkorb und Deckel
 Kapazität: 57L
 Bedienelemente: Wählen / Digital
 Korb: Inklusive
 Außenmaße: 700 x 550 x 670mm
 Innenmaße: 500 x 350 x 360mm
 Korbgröße: 450 x 310 x 170mm
 Betriebsfrequenz (KHz): 28
 86dB Geräuschpegel bei 1m ohne Deckel (Gehörschutz empfohlen)

Mechanische Spezifikationen

2mm dicker SUS304 Edelstahl

Elektronische Spezifikationen

Generator mit 3-poligem 230V-Stecker
 Heizung über einen 3-phasigen 16A 5-poligen Stecker,
 Neutralleiter erforderlich
 RCD-Schutz wird empfohlen
 1080W Ultraschallleistung
 3000W Heizung

Schutzkategorie

| | |
|---------------------|---|
| Ultrasonic Cleaners | 1945907 1L CLEANING SOLUTION - ENGINE 1945911 1L CLEANING SOLUTION - GLASS/OPT 1945908 1L CLEANING SOLUTION - OXIDATION 1945909 1L CLEANING SOLUTION - SENSITIVE |
|---------------------|---|

Zusätzliche Information

| | |
|--------------------------------|------------|
| EAN | |
| Benutzerdefinierte Tarifnummer | 8456200000 |

Einstufung

| | |
|------------------|--|
| eCl@ss (Version) | |
| UNSPSC (Version) | |

Zulassungen

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Erklärungen | MFR Declaration of Conformity |
| Zertifizierung von Gefahrenbereichen | ATEX / IECEx |
| Standards erfüllt | VDE |

Ähnliche Produkte

| Stock No. | Marke | Produktname |
|-----------|--------|--------------------------|
| 2135189 | RS PRO | 57L Ultraschallreiniger |
| 2135191 | RS PRO | 90L Ultraschallreiniger |
| 2135194 | RS PRO | 99L Ultraschallreiniger |
| 2135178 | RS PRO | 112L Ultraschallreiniger |
| 2135180 | RS PRO | 144L Ultraschallreiniger |
| 2135182 | RS PRO | 145L Ultraschallreiniger |
| 2135184 | RS PRO | 206L Ultraschallreiniger |
| 2135187 | RS PRO | 288L Ultraschallreiniger |