

Hauptmerkmale

Baureihe	Ovalis
Ästhetischer Name	Styl
Produkt- oder Komponententyp	Montagekasten
Verpackungstyp	Paint cover

Zusatzmerkmale

Gehäusevariante	Oberfläche
Anzahl der Reihen	1fach
Kabeleinführung	4 Aussparungen
Befestigungsmodus	Durch Schrauben
Farbton	Anthrazitfarben (RAL 7021)
Oberflächenbeschaffenheit	Matt
Material	Thermoplastisches ABS-UV-stabilisiert
Höhe	89 mm
Breite	89 mm
Projektierungstiefe	37 mm
Tiefe	44,4 mm
Produktgewicht	0,063 kg
Einsatzbedingungen	Innenraum
Verkauf je unteilbare Menge	1

Montage

Normen	2006/95/EWG EN 60669-1
Produktzertifizierungen	LCIE: NF 603415B[RETURN]NF
Schutzart (IK)	IK04
Schutzart (IP)	IP21 D
Umgebungseigenschaften	Bleichen Flüssigseife Fensterreinigungsflüssigkeit Alkohol Aceton Öl UV-beständig Benzin

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
REACH free of SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Toxic heavy metal free	Ja
Mercury free	Ja
Sustainable packaging	Yes
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
RoHS exemption information	Ja