

CARACTERÍSTICAS

- Fabricada de plástico
- Ligero
- Profundidad lateral: Profundidad 380mm cuando se abre
- Ruedas giratorias/fijas de plástico
- Fácil de usar y desplazar

Carro plegable de plástico RS Pro, 405 x 380mm, carga 35kg

Código RS 669-3683



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

Descripción del

Los carros y carritos plegables RS PRO se utilizan para el transporte de piezas y componentes pequeños, además de para uso general. Los carros están fabricados en plástico, se pueden plegar planos cuando no se utilizan y cuando se abren proporcionan una caja con la parte superior abierta. Los carros plegables están diseñados con un mango telescópico de aluminio. Se puede extender el mango para utilizar el carro y contraerlo fácilmente cuando no se utiliza. Las ruedas de plástico fijas garantizan que resulte sencillo mover y transportar componentes. Un excelente carro de uso general fácilmente plegable en cuestión de segundos que se transforma en una caja con lados seguros y con mango extensible.

Especificaciones

Tipo	Plegado
Número de niveles	1
Tipo de rueda	Lisa
Material del bastidor	Plástico
Material de la rueda	Plástico
Frenos	No
Aplicaciones	Almacenes, fábricas y tiendas

Especificaciones mecánicas

Capacidad de carga	35kg
---------------------------	------

Tamaño de carro	
Dimensión	420mm x 405mm x 80mm
Profundidad	80mm
Anchura	405mm
Altura	420mm

Tamaño de estante externo	
Dimensión de la plataforma	405 x 380mm
Longitud de la plataforma	405mm
Anchura de la plataforma	380mm



Product Description	H x W x D (mm)	Capacity (Kgs)	RS Stock No.
Collapsed	420 x 405 x 80	35	669-3683
Open	981 x 405 x 380		