

Fiche produit

Caractéristiques

R9R42440

Residual current circuit breaker (RCCB), Resi9,
4P, 40A, F type, 30mA



Principales

Gamme	Resi9
Nom du produit	Resi9 RCCB
Type de produit ou équipement	Interrupteur différentiel
Description des pôles	4P
Position du pôle neutre	Gauche
In courant assigné d'emploi	40 A
Type de réseau	CA
Sensibilité du différentiel	30 mA se conformer à EN/CEI 61008-2-1
Temporisation protection différentielle	Instantané
Classe de protection différentielle	Type F
Pouvoir assigné de coupure et fermeture	Im 500 A se conformer à EN/CEI 61008-2-1
Courant nominal de court-circuit conditionnel	10 kA
Labels qualité	VDE

Complémentaires

Fréquence du réseau	50 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	400 V CA 50 Hz
[Ui] tension assignée d'isolement	440 V
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
Type de commande	Par maneton
Indication de tension	Indication ON/OFF
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN
Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres	Bas : biconnect
Pas de 9 mm	8
Hauteur	81 mm
Largeur	72 mm
Profondeur	78,5 mm
Poids	0,35 kg
Matière du boîtier	Recycled plastic
Couleur	Blanc
Endurance mécanique	20000 cycle
Durée de vie électrique	10000 cycle
Mode de raccordement	Borne du type à cage (haut ou bas) - 1...25 mm ² - flexible avec embout Borne du type à cage (haut ou bas) - 1...25 mm ² - souple Borne du type à cage (haut ou bas) - 1...35 mm ² - rigide
Couple de serrage	3,5 N.m haut ou bas

Environnement

Normes	EN/CEI 61008-2-1
Degré de protection IP	IP20 conforming to CEI 60529 IP40 (boîtier modulaire) conforming to CEI 60529
Degré de pollution	2
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement	-25...40 °C
Température ambiante de stockage	-40...60 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	7,800 cm
Largeur de l'emballage 1	8,900 cm
Longueur de l'emballage 1	9,300 cm
Poids de l'emballage 1	386,000 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	24
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	9,490 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
REACH free of SVHC	Oui
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Mercury free	Oui
RoHS exemption information	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 Monate
----------	-----------