

MERKMALE

- Vernickeltes Gehäuse
- Vergoldeter Mittenkontakt
- Jack, Lötanschluss

RS Pro 50 Ω gerader BNC-Steckverbinder für Frontplattenmontage, Anbauanschluss

RS Best.-Nr. 546-4897



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

50 Ohm BNC-HF-Koaxial-Einbaubuchsen mit Bajonettkupplung, Lötanschluss und Erdungslasche. Diese 50 Ohm BNC HF COAX Einbau-Klinkenbuchsen haben ein vernickeltes Messing und Gehäuse, Mutter, Unterlegscheiben und vergoldeten Mittenkontakt.

Allgemeine Spezifikationen

Koaxial-Steckverbindertyp	BNC-Steckverbinder
Geschlecht	Buchse
Montageart	Tafelmontage
Anschlussmethode	Lot
Gehäuseausrichtung	Gerade
Anbaugehäuse	Ja
Gehäusebeschichtung	Nickel
Kontaktwerkstoff	Messing
Kontaktbeschichtung	Gold
Gehäusematerial	Messing
Typ	BNC
Isoliermaterial	PTFE
Anwendung	Antennenanschluss, Kabelmodems, Telekommunikation, medizintechnische Geräte, Satcom, CCTV

Elektrische Spezifikationen

Impedanz	50ohm
Polarität	Normal
Betriebsfrequenz	4GHz
Nennspannung	500 V (Betrieb)

Betriebsumgebungsspezifikationen

Minimale Betriebstemperatur	-65°C
Maximale Betriebstemperatur	165 °C

Zulassungen

Konformität/Zertifizierung	EN613140
Standardausführung	RoHS-kompatibel

