



Principales

| | |
|------------------------------------|--|
| Gamme | Spacial |
| Nom du produit | Spacial SM |
| Type de produit ou équipement | Enveloppe compact |
| Application | Polyvalent |
| Type d'accessoire d'installation | Au sol |
| Composition de l'appareil | 1 corps 1 plaque passe-câbles 1 système de verrouillage à poignée : porte 4 support de platine de montage 1 châssis plein 1 porte |
| Pièces amovibles | Porte par vis charnière Platine de montage par vis support de platine de montage Support de platine de montage par vis |
| Hauteur nominale de l'enveloppe | 2000 mm |
| Largeur nominale de l'enveloppe | 800 mm |
| Profondeur nominale de l'enveloppe | 300 mm |

Complémentaires

| | |
|-----------------------------|---|
| Nombre de portes | Avant : 1 porte(s) |
| Ouverture de porte | Réversible (120 °) |
| Type de porte | Pleine |
| Type de verrou | Serrure à 4 points, poignée avec insert à double barre 5 mm |
| Type de carter | Corps d'une seule pièce avec panneau arrière soudé Partie frontale formant un cadre rigide avec coins soudés |
| Type de châssis plein | Pleine |
| Type de plaque passe-câbles | Standard |
| Entrée de câble | 1 entrée |
| Matière | Platine de montage : acier galvanisé Corps : tôle d'acier Porte : tôle d'acier Charnière : zamak |
| Finition de surface | Poudre époxy-polyester |
| Couleur | Enveloppe : gris (RAL 7035) Poignée : noir (RAL 9005) |
| Accessibilité | Avant |
| Poids | 108 kg |

Environnement

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Normes | CEI 62208 |
| Certifications du produit | BV DNV UL |
| Tenue aux chocs IK | IK10 se conformer à CEI 62262 |
| Degré de protection IP | IP55 se conformer à CEI 60529 |

Emballage

| | |
|--------------------------------|------------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 213,000 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 85,000 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 38,500 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 103,726 kg |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACh | Déclaration REACh |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|