

Fabricant:
ATG Hand Care (Pvt) Ltd.
 Spur Road 7- IPZ Phase 2
 Kátunayake
 Sri Lanka
 Tel: +94 11 48 38 900
 Fax: +94 11 22 53 887
info@atg-glovesolutions.com

adresse de contact dans l'UE:
 Heilbronner Str. 150
 70191 Stuttgart
 Allemagne

Importateur:
DIFAC SAS
 2 rue des Hérons
 67960 ENTZHEIM
 France
 Tel: +33 3 88 78 96 78
 Fax: +33 3 88 78 44 99
difac@difac.com

CONDITIONNEMENT

6 Paires de gants

Ne pas vendre séparément. Si un distributeur décide de vendre ces gants séparément ou par lots plus petits, il lui incombera de fournir les informations légales et les instructions d'utilisation.

Les instructions d'utilisation sont disponibles sur notre site Web :
www.atg-glovesolutions.com

MaxiCut® Ultra™ 52-6745FI

65% COOLER

¹ Des mains 65% plus fraîches par rapport à des gants standard. Ceci est une comparaison faite entre le MaxiFlex® Ultimate™ et le MaxiFlex® Ultimate™ avec traitement AD-APT® et traitement rafraîchissant

MaxiCut®
ASSURED PROTECTION™



HANDCARE™
GARANTIS SANS RISQUE
POUR LA PEAU



TESTÉS DERMATOLOGIQUEMENT PAR
LA SKIN HEALTH ALLIANCE



CONFORMES À LA
RÈGLEMENTATION REACH



ACCREDITÉS SELON
L' OEKO-TEX® STANDARD 100



PRÉLAVÉS AVANT CONDITIONNEMENT



FR

CONFORMITÉ



Cat. II

CONFORMITÉ

ATG® déclare par la présente que ce type d'EPP est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable, le **règlement (UE) 2016/425**, et aux normes harmonisées pertinentes (EN).

La documentation technique peut être consultée sur notre site Web <http://www.atg-glovesolutions.com> et la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Web suivante

EN Catégorie II - Risques moyens <http://www.atg-glovesolutions.com/ce>.

LISTE TYPE ET VALEURS DE PERFORMANCE

Attestation(s) d'examen EU délivré(e)s par :

TÜV Rheinland LGA Products GmbH(i.d. 0197), Tillystraße 2, 90431 Nürnberg, Germany

Type	Taille	Normes harmonisées / Niveau
MaxiCut® Ultra™ 44-6745FI, 52-6745FI	5 - 12	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 - 4243FP**

UTILISATION (PROTECTION MÉCANIQUE)

Gants de travail ASSURED PROTECTION™, résistants à la coupure en milieux sec ou huileux.

Les niveaux de performance concernent la zone de la paume du gant.

ATTENTION

Ne protégez pas contre les liquides ni les produits chimiques. Ne pas utiliser ces gants pour vous protéger de bords ou de lames dentés ou d'une flamme nue. Les gants ne doivent pas être portés s'il existe un risque d'enchevêtrement dans des pièces mécaniques en mouvement.

*MaxiCut® Ultra™ 44-6745FI - Protège contre les chocs et les coups sur le dos de la main dus à des mouvements involontaires (heurter des échafaudages ou des balustrades avec le dos de la main) ou à la chute d'objets. La protection contre les chocs concerne le dos de la main et la zone des phalanges, mais pas les doigts.

Enfiler les gants: Lavez et séchez complètement vos mains avant d'enfiler les gants. Avant toute utilisation, examinez les gants pour déceler le moindre défaut ou toute imperfection. Évitez de porter des gants endommagés, usés ou souillés (également à l'intérieur) de toute substance qui pourrait irriter ou infecter la peau et pourrait causer des dermatites. En présence d'une dermatite, il est impératif de consulter un médecin ou un dermatologue. Assurez-vous qu'ils sont bien ajustés.

Retirer les gants: Lorsque vous retirez les gants, placez le bout de vos doigts dans la paume de l'autre gant. Retirez presque entièrement le gant. Faites la même chose pour l'autre main. Lorsque les deux gants sont quasiment enlevés, remuez les deux mains pour finaliser l'opération.

Après usage nettoyer les gants avec un tissu sec pour enlever tous les contaminants. S'ils doivent être réutilisés, s'assurer que la doublure interne puisse sécher avec facilité. Ces gants peuvent être lavés conformément aux instructions d'entretien figurant dans cette brochure.

FR

RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

EXPLICATION DES PICTOGRAMMES



EN ISO 21420:2020

Exigences générales
(classe de risque, taille, marquage, étiquetage, etc.)

Informations fournies par le fabricant dans la notice destinée à l'utilisateur.



EN 388:2016+A1:2018

Risques mécaniques

- A : Résistance à l'abrasion - nombre de cycles (Niveau 0-4)
- B : Résistance à la coupure par lame - Test de coupe - Indice (Niveau 0-5)
- C : Résistance à la déchirure - N (Niveau 0-4)
- D : Résistance à la perforation - N (Niveau 0-4)
- E : Résistance à la coupure TDM selon ISO 13997 - N (Niveau A-F)*
- F : Protection contre les chocs selon la norme EN 13594:2015 - 0/N(P=oui)



Date de production

MM/AAAA



Date d'expiration

MM/AAAA

Des valeurs plus élevées indiquent une meilleure protection/résistance. Si l'indice de performance est un "X", soit le test n'est pas d'application, soit il n'a pas été réalisé. Il ne faut pas confondre la résistance à la perforation avec le transpercement causé par des pointes fines ou des aiguilles.

* les résultats du test de coupe sont seulement indicatifs alors que le test de résistance à la coupure TDM (ISO 13997) est le résultat de performance de référence.

CONSTITUANTS / ALLERGIES

Certains gants sont susceptibles de contenir des constituants connus pour causer des allergies chez les sujets sensibles qui peuvent développer une irritation et/ou une allergie de contact. En présence d'une réaction allergique, il est impératif de consulter un médecin dans les plus brefs délais.

SIVOUS SOUHAITEZ DAVANTAGE D'INFORMATIONS SUR LES SUBSTANCES ALLERGIQUES POTENTIELLES PRÉSENTES DANS NOS GANTS, Veuillez CONTACTER ATG® OU VOTRE REVENDEUR LOCAL.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Stockage/Nettoyage:

Conserver les gants dans leur emballage original dans un endroit frais et sec.

Les protéger de la lumière directe du soleil, de la chaleur, de la flamme nue et de l'ozone.

Les gants peuvent être lavés en lave-linge à 40°C, avec un détergent standard (3 lavages). Séchage naturel. Les gants peuvent être utilisés jusqu'à la date d'expiration mentionnée sur le gant. La durée de vie du gant utilisé dépend du port et de l'abrasion.

Élimination/Déchets:

Les gants usagés risquent d'être contaminés par des agents infectieux ou d'autres matières dangereuses. Les éliminer en respectant la réglementation locale (l'autorité municipale) en vigueur en la matière. Pas de décharge ou d'incinération sans contrôle.

GARANTIE / LIMITES DES DOMMAGES

ATG® garantit que ce produit est conforme aux spécifications standard d'ATG® à la date de livraison aux distributeurs agréés. Sauf dans la mesure où cela est interdit par la loi, cette garantie remplace toute autre garantie, y compris toute garantie de convenance à un usage particulier et la responsabilité d'ATG® se limite au prix d'achat du produit en question. Les acheteurs et les utilisateurs de ce produit sont réputés avoir accepté les modalités de cette limite de garantie, dont les termes ne peuvent pas être modifiés par quelque accord verbal ou écrit que ce soit.

Pour de plus amples informations sur le choix, l'utilisation et les performances des gants, veuillez contacter ATG® (info@atg-glovesolutions.com) ou le fournisseur des gants.