

MERKMALE

- Niederspannungs-Leistungsleuchte für kostensparende Energieeffizienz
- LEDs sind langlebig und erzeugen keine Wärme
- Die verstärkte gehärtete Glaslinse bietet Stoßfestigkeit

LED-Maschinenleuchte von RS PRO, 24 V ac, 12 W, einstellbarer Arm

RS Best.-Nr. 777-7962



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Diese LED-Arbeitsbeleuchtung unserer hochwertigen Marke RS PRO ist die perfekte Ergänzung für Ihren Arbeitsplatz. Die Arbeitsplatzleuchte mit sechs effizienten LED-Leuchten bietet ein helles, weißes Licht, sodass Sie schattenfreie Beleuchtung für helles und komfortables Arbeiten genießen können.

Die LED-Leuchte verfügt über einen verstellbaren Arm und einen einzigen Gelenkpunkt, um sicherzustellen, dass Sie dort Licht haben, wo Sie es benötigen. Es gibt sogar einen integrierten Griff am Leuchtenkopf für noch einfachere Justierung.

Allgemeine

Lampentyp	LED
Leichte Ausführung	Arm
Lampe im Lieferumfang enthalten	Ja
Integrierter Transformator	Ja
Abschirmung montiert	Nein
Schalter montiert	Nein
Lebensdauer	Bis zu 40000 Stunden
Arm-Typ	Verstellbar

Elektrische

Nennspannung	24 V ac/dc
Wattleistung	12W
Energieeffizienzklasse EU	A+
Anzahl der Glühlampen	6
Farbtemperatur	5700K

Mechanische

Kabellänge	1,8m
Strahlwinkel	60°

Betriebsumgebungsspezifikationen

Temperaturbereich	-30 °C bis 60 °C.
--------------------------	-------------------

Schutzkategorie

IP-Schutzart	IP 65
---------------------	-------

Zulassungen

Konformität/Zertifizierung	RoHS-Konformitätszertifikat, CE-Zulassung
-----------------------------------	---



