



Inter x160 4P 160A fixe

HCA161H

Caractéristiques

| | |
|--|-----------------------|
| Nombre de pôles | 4 P |
| Fréquence assignée | 50/60 Hz |
| Tension assignée d'isolement | 690 V |
| Tension assignée de tenue aux chocs | 8000 V |
| Tension assignée d'emploi Ue | 220/415 V |
| Endurance mécanique nombre de manoeuvres | 20000 |
| Endurance électrique en nombre de cycles | 10000 |
| Indice de protection IP | IP4X |
| Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2 | 3 |
| Température de fonctionnement | -25 à 70 °C |
| Température de stockage | -35 à 70 °C |
| Directive européenne RoHs | conformité volontaire |
| Directive européenne WEEE | non concerné |