

Fiche technique

CBHV2 - CBHV2

Désignation :

GANT CUIR FLEUR DE BOVIN TRAITE HYDROFUGE.

Tailles :

08 - 09 - 10 - 11

Coloris :

Chamois



Descriptif :

Gant coupe américaine, pouce palmé. Poignet bord-côte 6 cm avec protège-artère rapporté.

Matériaux :

Cuir bovin pleine fleur traité hydrofuge. Epaisseur : 0,9 à 1,10 mm.

Instructions d'emploi :

Gant pour risques mécaniques, préconisé pour un usage intensif en milieu humide.

Limites d'utilisation :

Ne pas utiliser hors de son domaine d'utilisation défini dans les instructions d'emploi ci-dessus.

Instructions de stockage :

Stockage dans l'emballage d'origine à l'abri de la lumière et de l'humidité.

Instructions de nettoyage / d'entretien :

Aucun nettoyage ni entretien particulier n'est préconisé pour ce type d'article.

Performances :

Conforme aux exigences de la directive européenne 89/686, notamment en terme d'ergonomie, d'innocuité, de confort, et d'aération, et aux normes EN420:1994 et EN388:1994 (3,1,2,2). Conforme à la norme NF G 62.004 (hydrofugation) : temps de traversée supérieur à 160 minutes.

- **EN388:1994** Gants contre les risques Mécaniques (Niveaux obtenus sur la paume)



- 3 : Résistance à l'abrasion (de 0 à 4)
- 1 : Résistance à la coupure par tranchage (de 0 à 5)
- 2 : Résistance à la déchirure (de 0 à 4)
- 2 : Résistance à la perforation (de 0 à 4)