

二极管灯和二极管灯座

二极管灯座可装也可不装二极管

颜色: 红色, 黄色, 绿色和蓝色二极管
(标准的是高亮度型, 可提供超亮度型).

电压: 二极管可直接连接至2.0/2.2V或12V直流电压上.
如需其它电压, 请咨询工厂.

- ▶ 二极管灯座
- ▶ 可带二极管或不带二极管
- ▶ 黑色或镀铬表面

RoHS

符合RoHS环保标准

创建产品编码:

参考以下两列(端子和型号), 然后标明: 二极管颜色, 电压和
大身要求(黑色或镀铬)

▶ 端子	▶ 型号	▶ 面板&温度
W 带二极管 A 不带二极管 	(W) 1047 00  3mm 二极管	 6.3  最厚6.3  T85
L 带二极管 及线 		
W 带二极管 A 不带二极管 	(L) 1048 00  5mm 二极管	 8.0  最厚5.5  T85
L 带二极管 及线 		
W 带二极管 A 不带二极管 	(W) 1050 00  带聚焦反射的5mm二极管带	 8.0  最厚7.0  T85
L 带二极管 及线 		
W 带二极管 	(L) 1035 0A 	 4.5  0.9-1.6  T85
L 带二极管 及线 		
W 带二极管 	(L) 1036 0A 	 6.0  0.9-1.6  T85
L 带二极管 及线 		
W 带二极管 	(L) 1037 0A 	 6.35  0.9-1.6  T85
L 带二极管 及线 		

尺寸图 (mm)

