

## CARACTERISTIQUES

- Connecteur RF BNC droit
- Montage sur câble
- Corps en laiton plaqué argent
- Contact plaqué argent
- Groupe de câbles A

## Connecteur BNC droit à montage sur câble 50 Ω de RS Pro, fiche mâle, RG58

RS code commande : 546-4358



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

### Description du produit

Connecteurs mâles coaxiaux RF BNC de 50 ohms avec accouplement à baïonnette et terminaison de serre-câble. Ces fiches mâles droites de serrage pour câble Coax BNC 50 ohms sont dotées d'un corps plaqué argent et d'un contact central plaqué argent. Elles sont destinées à une utilisation avec une grande variété de types de câbles coaxiaux RF.

### Caractéristiques générales

Type de connecteur coaxial	Connecteur BNC
Sexe	Mâle
Type de montage	Montage sur câble
Méthode de terminaison	Pince
Orientation du corps	Droit
Type de câble	RG213
Embase	Non
Placage du corps	Argent
Matériau du contact	Laiton
Placage de contact	Argent
Matériau du corps	Laiton
Type	BNC
Matériau d'isolation	PTFE
Application	Connexion d'antenne, modems câbles, télécommunications, équipement médical, satcom, vidéosurveillance

### Spécifications électriques

Impédance	50ohm
Polarité	Normal
Fréquence d'utilisation	4GHz
Tension nominale	500 V (travail)

## Spécifications de l'environnement de fonctionnement

Température d'utilisation minimale	-65°C
Température d'utilisation maximale	165 °C

## Homologations

Conformité/certifications	EN613140
Met standard	Conforme à la directive RoHS



