



PRODUCT-DETAILS

E2.2H 800 Ekip G Hi-Touch LSIG 3p WMP

E2.2H 800 Ekip G Hi-Touch LSIG 3p WMP



概要信息	
产品型号	E2.2H 800 Ekip G Hi-Touch LSIG 3p WMP
产品ID	1SDA072270R1
欧洲商品编号(EAN)	8015644761202
目录说明	E2.2H 800 Ekip G Hi-Touch LSIG 3p WMP
详细描述	MOVING PART FOR C.BREAKER SACE EMAX2 E2.2H 800 THREE-POLE WITH SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/G/HI-TOUCH-LSIG R 800 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

ABB EcoSolutions	
ABB EcoSolutions	是
产品环境声明 - EPD	9AKK108468A1902 9AKK108468A1909

Material Compliance	
REACH Declaration	9AKK108466A1425
RoHS信息	9AKK108466A1424

RoHS状态	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326
SCIP	33ad5a18-5835-4c07-947d-63d062af6243 Italy (IT)
简化的SCIP	2d674f72-4948-4fca-a4bb-ca0e59111d85 Finland (FI) 88908d66-3bca-4b4e-8dce-23abdbaa7bc3 Netherlands (NL) 2d9b23f7-3854-4cb5-9915-dbeb95bf63db Portugal (PT) 1ac80da6-5974-405c-bcfc-badfab855a0e Germany (DE) 5d85c653-4492-4a6e-8db8-b7e6d35c75c5 France (FR) 013549ca-4a35-4614-aff7-ca2263924d09 Germany (DE) 3f9baa0e-110d-4acc-811b-a72a6d241f0c Hungary (HU) d2a553b3-904e-4122-a122-00d010efc8f0 Denmark (DK) 21ef2ff6-f6f0-4dba-94fd-2c88a1a2652d Greece (GR) de3fcaa9-8598-42e3-b22c-ace17e933b0f Norway (NO) 69f12d2a-881c-47a5-998d-2b021afc787d Hungary (HU) 7c7f398e-91fd-43f7-9d37-59648e32fee0 Sweden (SE) d43c6ea8-d7e9-4aa0-ab5f-d8ceef533808 Germany (DE) fd4ed03d-96b7-4a3f-b9e0-99986e367b23 Croatia (HR) bb2ba1b4-4621-476c-aad1-1bb30a0fac7e Germany (DE) f0b47d7e-e423-4e05-9fbc-5e712de2d2da Poland (PL) 88908d66-3bca-4b4e-8dce-23abdbaa7bc3 Netherlands (NL) ae0e333d-169d-46ae-a52b-ef3a6c585f3b Poland (PL) 2d9b23f7-3854-4cb5-9915-dbeb95bf63db Portugal (PT) 21ef2ff6-f6f0-4dba-94fd-2c88a1a2652d Greece (GR) 73b451f2-b0b1-40a2-b069-ded5de15e2d6 Belgium (BE) 455fdbb5-21ef-463d-bc1a-472d2d51d5ed Spain (ES) ac69daae-146d-4ae7-9df7-20b487abb2f5 France (FR) 3f9baa0e-110d-4acc-811b-a72a6d241f0c Hungary (HU) bb2ba1b4-4621-476c-aad1-1bb30a0fac7e Germany (DE) d43c6ea8-d7e9-4aa0-ab5f-d8ceef533808 Germany (DE) 0a027eb6-8790-402c-8d0b-5d0d6b4576ac Estonia (EE) ae0e333d-169d-46ae-a52b-ef3a6c585f3b Poland (PL) ac69daae-146d-4ae7-9df7-20b487abb2f5 France (FR) a6490105-b79e-41db-badc-d637b99b9352 Bulgaria (BG) a759b02a-69c7-4865-832b-26d08f674a71 Czech Republic (CZ) 69f12d2a-881c-47a5-998d-2b021afc787d Hungary (HU) 5d85c653-4492-4a6e-8db8-b7e6d35c75c5 France (FR) 653dd8db-1197-40f5-a6b7-0f4636b0c3e3 Poland (PL) aa95e1ef-d663-4593-896f-2de1a69ba2ad Sweden (SE) 7c7f398e-91fd-43f7-9d37-59648e32fee0 Sweden (SE) 0a027eb6-8790-402c-8d0b-5d0d6b4576ac Estonia (EE) 455fdbb5-21ef-463d-bc1a-472d2d51d5ed Spain (ES) a759b02a-69c7-4865-832b-26d08f674a71 Czech Republic (CZ) 653dd8db-1197-40f5-a6b7-0f4636b0c3e3 Poland (PL) 013549ca-4a35-4614-aff7-ca2263924d09 Germany (DE) aa95e1ef-d663-4593-896f-2de1a69ba2ad Sweden (SE) f0b47d7e-e423-4e05-9fbc-5e712de2d2da Poland (PL) fd4ed03d-96b7-4a3f-b9e0-99986e367b23 Croatia (HR) 2d674f72-4948-4fca-a4bb-ca0e59111d85 Finland (FI) 784d40f0-3ffc-4021-93b0-dcac207a6ea3 Belgium (BE) bf73834c-1900-4662-adab-24dd96aa9439 Germany (DE) d2a553b3-904e-4122-a122-00d010efc8f0 Denmark (DK) a6490105-b79e-41db-badc-d637b99b9352 Bulgaria (BG) 1ac80da6-5974-405c-bcfc-badfab855a0e Germany (DE) bf73834c-1900-4662-adab-24dd96aa9439 Germany (DE) de3fcaa9-8598-42e3-b22c-ace17e933b0f Norway (NO) 73b451f2-b0b1-40a2-b069-ded5de15e2d6 Belgium (BE) 784d40f0-3ffc-4021-93b0-dcac207a6ea3 Belgium (BE)

环境条件

环境信息	9AKK108467A6707
------	-----------------

订货信息	
当地订购代码_USCON	Z2HPEFAQ200A000000XX
欧洲商品编号(EAN)	8015644761202
最小起订量	1 piece
海关关税号	85362090

尺寸	
产品净宽	317 mm
产品净高	425 mm
产品净深	383 mm
产品净重	48 kg

包装信息	
1级包装单元	box 1 piece
1级包装宽度	515 mm
1级包装高度	610 mm
1级包装长度	515 mm
1级包装 总重	53 kg
1级包装 EAN	8015644761202

其他信息	
产品系列	SACE Emax 2
产品	Air Circuit Breaker
产品应用类型	Air Circuit Breaker
安装方式	W

技术参数	
电流类型	AC
电气寿命	Ue =< 440 V 15000 cycle Ue = 500 ... 690 V 15000 cycle 30 cycles per hour
机械寿命	25000 cycle 60 cycles per hour
极数	3P
功率损耗	72 W
额定电流 (I _n)	800 A
额定冲击耐受电压 (U _{imp})	acc. to IEC 60947-2 12 kV
额定绝缘电压 (U _i)	AC 1000 V
额定工作电压	690 V AC
额定服务短路分断容量 (I _{cs})	(220 V AC) 100 kA (230 V AC) 100 kA (380 V AC) 100 kA (400 V AC) 100 kA (415 V AC) 100 kA (440 V AC) 100 kA (500 V AC) 85 kA (660 V AC) 85 kA (690 V AC) 85 kA
额定运行短路分断能力, 以I _{cu} 的%表示 (I _{cs})	100 %

额定不间断电流 (I _{cw})	for 1 s 85 kA for 3 s 66 kA
额定极限短路分断容量 (I _{cu})	(400 V AC) 100 kA (415 V AC) 100 kA (440 V AC) 100 kA (500 V AC) 85 kA (525 V AC) 85 kA (690 V AC) 85 kA
额定持续电流 (I _u)	800 A
额定电压 (U _r)	690 V
脱扣器	Ekip G Hi-Touch LSIG
脱扣器类型	EL
短路性能等级	H
标准	IEC
壳架等级	E2.2
Suitable for IT Networks	Yes, 690V

认证及声明（文件编码）

数据手册，技术资料	1SXF200023C2001
符合性声明 - CE	9AKK106713A5902
说明书和手册	1SDH001000R0006
说明书和手册（第2部分）	1SDH001316R1002

分类

ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 9	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
IDEA 粒度分类代码 (IGCC)	4926 >> Air circuit breakers
对象分类代码	Q
UNSPSC	39121615
WEEE 类别	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
e级	V11.1 : 27370409

分类

低压产品及系统 → 断路器类产品 → 空气断路器 → Emax 2

