


Datenblatt:

Kupplung T15 IP55 anthrazitgrau/orange mit EAN

Die Schweizer Normserie SN441011 für Stecker und Steckdosen, wurde am 1. März 2019 mit der Schutzart IP55 erweitert. Diese neu genormten IP55 Komponenten bieten nun im unbenutzten und gesteckten Zustand Schutz gegen Staub, sowie Strahlwasser aus beliebigen Winkeln. Dieser Schutz ist gewährleistet, wenn der passende IP55 Stecker in eine IP55 Steckdose eingesteckt wird.



Artikelnummer	14 9681 15 E	
EAN	7611007150136	
Einheits Nr.	686 379 804	
Einheit	STK	
Verpackungseinheit	10	
Verpackungsmasse	7.0 x 8.0 x 11.0 (B x H x T) cm	
Bruttogewicht	0.127 Kg	
Ursprungsland	CN	
Zolltarifnr.	85366990	

Technische Informationen:

Merkmal	Bezeichnung
Typ	Kupplung
Marke	STEFFEN
Modell	Typ 15 IP55
Anzahl Steckdosen	1
Steckdosentyp	Typ 15 IP55
Erhöhter Berührungsschutz	Nein
Produktfarbe	Anthrazit, Orange
Nennstrom	10 A
Nennspannung	440 V
Nennleistung	4400 W
Hauptwerkstoff	Polyamid, TPE
Halogenfrei	Ja
UV-beständig	hohe Beständigkeit
Verwendung	Innen, Aussen
K2 Baustellentauglich	Ja
Schutzart	IP55
Einsatztemperaturbereich	-25...+55 °C
Sicherheitsfunktionen	hochschlagfest
Zusatzfunktionen	Berührungs-, Staub-, und Strahlwasserschutz
Zusatzfunktionen	das Verrasterungs-System verhindert ungewolltes lösen der Verbindung
Produkthöhe	80 mm
Produktbreite	70 mm
Produkttiefe	110 mm
Gewicht netto	0.127 Kg
Verpackungsart	offen

