



Inforam DURAFRAME® A4

Artikelnummer	487204	Antal per säljenhet	1 Bag
Färg	Gul	EAN per säljenhet	4005546736334
Antal per frp	2 / påse	Bruttovikt per säljenhet	158 G
EAN per basenhet	4005546736334	Ursprungsland	PL



Produktbeskrivning

- Självhäftande inforam i A4-format
- Presentera information på ett professionellt sätt
- Uppfällbar magnetram gör det möjligt att smidigt lägga i och byta dokument
- Enkel att fästa på släta, stabila ytor utan hjälpmedel och går att ta bort igen, t.ex. från glas
- Användningsområden: för dokument i A4-format som t.ex. rumsplaner, orienteringsinformation och erbjudanden
- Rymmer två ark och kan läsas från båda håll på glasrutor
- Ramen ser likadan ut från båda sidor
- Kan användas i stående eller liggande format
- En mängd dokumentmallar finns på www.duraprint.se
- Yttermått: 236 x 323 mm

Specifikationer

Utvändig bredd (mm)	236
Utvändig höjd (mm)	323
Kapacitet / kapacitet (för)	2 Ark (80 g/kvm)
Format / passar format	A4
Format	Stående / liggande
Varumärke	DURABLE

Inforam DURAFRAME® A4

Invändig bredd (mm)	205
Invändig höjd (mm)	290
Ramens bredd (mm)	17
Typ av fastsättning	Självhäftande
Kan användas på underlag / yta	Släta, rena, bärande ytor
Kan tas bort	Från glas
Öppningsbar ram	Ja
Går att läsa från fram- och baksida	Ja
Ramen är likadan från båda håll	Ja
Reflexfri	Ja
Användningsområde	Skyddad utemiljö
Typ av etikett	Nedladdning (download)