

MERKMALE

- Weißer Diffusor, opal
- Grauer Sockel aus Polycarbonat
- Befestigungsteile im Lieferumfang enthalten
- Kabelverschraubung an einem Ende, aber ohne Stromversorgung Kabel

40-W-LED-Deckenleuchte von RS Pro, 100 → 277 V ac, LED-Lichtleiste NCF, 1 Lampe, 1,5 m lang, IP65

RS Best.-Nr. 176-8551



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Diese RS Pro LED-Leuchte mit 40 W hat eine hohe Lichtleistung und ist daher ideal für industrielle und kommerzielle Anwendungen wie Lagerhäuser, Parkplätze und Arenen. Mit einem extrem langlebigen Gehäuse aus Polycarbonat, Diffusor und Aluminiumschale sind sie extrem leicht und bieten eine gleichmäßige Lichtverteilung. Sie sind mit Clips aus Edelstahl 304 vormontiert und eignen sich daher ideal für Lebensmittelaufbereitungsbereiche mit einem Betriebstemperaturbereich von -25 °C bis +50 °C.

Allgemeine Spezifikationen

Typ	LED NCF
Anzahl der Leuchten	1
Farbton	Tageslicht
Lampentyp	LED
Farbtemperatur	6300K
Farbreferenz	70
Antikorrosiv	Nein
PIR im Lieferumfang enthalten	Nein
Anwendungen	Deckenleuchten sind eine sehr gängige Art von Leuchten, die an der Decke angebracht werden können in: Industriebereichen; Parkhäusern; Werkstätten, Lagerhäusern und Fabriken; Garagen
Dimmbar	Nein

Elektrische Spezifikationen

Wattleistung	40W
Nennspannung	100 V bis 277 V

Mechanische Spezifikationen

Länge	1.5m
Breite	94mm
Strahlwinkel	120°
Lichtstrom	4000lm
RA	>70
Lichtstromeffizienz	100Lm/W

Schutzkategorie

IP-Schutzart	IP65
IK-Klassifizierung	IK08

Zulassungen

Konformität/Zertifizierung	RoHS-Konformitätszertifikat
----------------------------	-----------------------------



