



Presentazione

Gamma prodotto	Twido
Descrizione accessori	Cavo presagomato ingresso digitale
Tipo di accessori	Cavo di collegamento
Accessori / categoria degli elementi	Accessori di collegamento
Accessori / destinazione elementi	Ingresso digitale
Prodotto per applicazioni specifiche	Per applicazione diversa dall'utilizzo della base Advantys Telefast ABE7

Caratteristiche tecniche

Compatibilità prodotto	TWDDDI32DK TWDDDI16DK
Lunghezza cavo	2 m
Sezione AWG	AWG 28
Sezione cavi	0,08 mm ²
Collegamento elettrico	1 connettore HE10 20 pin lato sensore 1 connettore HE10 20 pin lato Twido
Peso prodotto	0,14 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.