

Rugged Outdoor Switch

販売事業者
Rs-online



09-RS.1101.0900.M007



<https://rs-online.eao.com/component/09-RS.110...>

お客様の製品:



09-RS.1101.0900.M007 Rugged Outdoor Switch

前面

フロント寸法:	Ø 39 mm
フロント形状:	丸形
フロントベゼル 色:	黒
フロントベゼル 材質:	プラスチック
フロントベゼル 形状:	レイズド

取付け

デザイン:	レイズド
取付け穴:	Ø 30 mm

操作・表示部分

レンズ 色:	黒
レンズ 素材:	プラスチック
レンズ 照光:	非照光
レンズ 形状:	凹形状
レンズ 種類:	レイズド フロントベゼルより上
シンボル:	死人のボタン
マーキング シンボル 色:	白

電気的特性

接点:	1 NO
接点の種類:	磁気リードスイッチ

定格電圧:	12 - 48 V DC
パワー (W):	10
スイッチング定格:	48 V DC @ 0,5 A
電氣的寿命:	操作回数100万回
熱電流 Ith:	0.5 A

機械的特性

端子:	1.5 Series AMP Superseal 3 Pin Connector
接点 材質:	ロジウム/シルバー
スイッチング動作:	モメンタリ
機械的寿命:	操作回数100万回
操作力:	25 N
操作トラベル:	5 mm ± 0.1 mm
締め付けトルク:	2.5 ~ 3 Nm フィキシングナット
重量:	0.04 kg

周辺条件

IP前面保護等級:	IP67 (ISO 20653)
IP保護等級:	IP67背面 (ISO 20653)
使用温度:	- 20 ° C ~ + 100 ° C (DIN EN 60068-2-64)
保存温度:	- 20 ° C ... + 100 ° C (DIN EN 60068-2-64)
耐振動性:	振動 TL80101 (2006-10) 第4.1.4章 試験の厳しさレベル3、DIN EN 60068-2-64に基づく試験条件、空間軸ごとに試験時間2時間
耐候性:	100サイクル (-20°C...+100°C) 、高温で25分、低温レベルで20分を各25分間

認証

認証:	EMC (EN ISO 13766-1:2018), EMC (EN ISO 14982:2009)
準拠:	CE
REACH:	REACH compliant
RoHS:	RoHS compliant

その他

簡単な説明:

Rugged Outdoor Switch, モメンタリ, 48 V DC @ 0,5 A, 12 - 48 V DC, 1 NO, 1.5 Series AMP Superseal 3 Pin Connector, 丸形, プラスチック, 死人のボタン, 黒


ハウジング 色:

黒

ハウジング 材質:


プラスチック

コンポーネント レイアウト:



1 = Common +
2 = Switch Out
3 = LED - (non illuminated - blank)

マウントカットアウト:



寸法図:

