

# Spezifikation für Freigabe / specification for release

Kunde / customer : \_\_\_\_\_

Artikelnummer / part number : **744764015**


Bezeichnung : **SMD-HF-Entstördrossel WE-GF**

description : **SMD-RF-Choke WE-GF**



DATUM / DATE : 2003-02-11

## A Mechanische Abmessungen / dimensions:




	Typ / Type M	
A	<b>2,9 ± 0,2</b>	mm
B	<b>3,2 ± 0,4</b>	mm
C	<b>2,2 ± 0,2</b>	mm
D	<b>0,6 ref.</b>	mm
E	<b>2,5 ± 0,2</b>	mm
F	<b>1,0</b>	mm

## B Elektrische Eigenschaften / electrical properties:

Eigenschaften / properties	Testbedingungen / test conditions		Wert / value	Einheit / unit	tol.
Induktivität / inductance	<b>7,96 MHz</b>	L	<b>1,50</b>	μH	<b>±10%</b>
Güte Q / Q factor	<b>7,96 MHz</b>	Q	<b>30</b>		<b>min.</b>
DC-Widerstand / DC-resistance		R <sub>DC</sub>	<b>0,85</b>	Ω	<b>max.</b>
Nennstrom / rated current		I <sub>DC</sub>	<b>370</b>	mA	<b>max.</b>
Eigenres.-Frequenz / self-res.-frequency		SRF	<b>85</b>	MHz	<b>typ.</b>

## C Lötpad / soldering spec.:



## D Prüfgeräte / test equipment:

**HP 4291 B** für/for L und/and Q

**HP 4338 B** für/for R<sub>DC</sub>

**HP 4284 A** für/for I<sub>DC</sub>

**HP 8722 D** für/for SRF

## E Testbedingungen / test conditions:

Luftfeuchtigkeit / humidity: 33%

Umgebungstemperatur / temperature: +20°C

## F Werkstoffe & Zulassungen / material & approvals

Basismaterial / base material:	Ferrit / ferrite
Anschlusspad/ Terminal	Cu verzinkt/ tinned
Gehäuse/ Housing	UL94-V0

## G Eigenschaften / general specifications:

Lagertemperatur / storage temperature: -40°C - + 100°C

Betriebstemp. / operating temperature: -40°C - +85°C

Freigabe erteilt / general release:	Kunde / customer		
Datum / date	Unterschrift / signature		
	Würth Elektronik		
Geprüft / checked	SST	Lötpad	03-05-20
	JH	Neugestaltung	00-12-06
	Name	Änderung / modification	Datum / date
	Kontrolliert / approved		

## Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG

D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Strasse 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400

<http://www.we-online.com>