



Français

Fiche technique

Stock No: 918-5961

RT32 - Blouson Hi-Vis GO/RT

Collection: 300D Industrie

Gamme: Haute-Visibilité

Tissu extérieur: 100% polyester oxford 300D enduit PU avec une finition antitaches 190g

Doublure Tissu: 100% Polyester 60g

Tissu de remplissage: 100% Polyester 170g

Quantité par carton : 12

information produit

Entièrement doublé et matelassé le blouson RT32 est très confortable et imperméable. Certifié métiers du rail ou environnements semblables.



300D Industrie

Une gamme complète de vêtements dans un tissu certifié EN343, comprenant de nouveaux modèles intelligemment conçus et innovants.

Haute-Visibilité

Notre gamme de Vêtements haute visibilité est entièrement certifiée EN ISO 20471 & EN343, idéale pour ceux qui ne font pas de compromis sur le style, le confort, la protection et la performance. Ces vêtements sont conçus pour vous garder au chaud, au sec et visible dans toutes les conditions.

Normes

ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASS 3*

EN ISO 20471 Class 3

GO/RT 3279 Issue 8

EN 343 Class 3:1

EN 342 (0.503m² K/W(B), X, 3, 2)

ANSI/ISEA 107-2010 Class 3:2



Caractéristiques

- Certifié CE
- 5XL
- Coutures thermosoudées
- poche téléphone
- Capuche amovible
- accès à l'impression

Couleurs disponibles

| | Short | Reg | Tall | XTall |
|--------|-------|----------|------|-------|
| Orange | | XS - 5XL | | |

Entretien et lavage





| Article | Couleur | Longueur | Largeur | Hauteur | Poids (Kg) | Cubique (m ³) | EAN13 | DUN14 |
|-------------|---------|----------|---------|---------|------------|---------------------------|---------------|----------------|
| RT32ORRXS | Orange | 65.0 | 40.0 | 43.0 | 0.9800 | 0.1118 | 5036108263844 | 15036108753311 |
| RT32ORRS | Orange | 65.0 | 40.0 | 43.0 | 1.0200 | 0.1118 | 5036108130986 | 15036108637536 |
| RT32ORRM | Orange | 65.0 | 40.0 | 43.0 | 1.0600 | 0.1118 | 5036108130993 | 15036108637529 |
| RT32ORRL | Orange | 65.0 | 40.0 | 43.0 | 1.1100 | 0.1118 | 5036108131006 | 15036108637512 |
| RT32ORRXL | Orange | 65.0 | 40.0 | 43.0 | 1.1600 | 0.1118 | 5036108131013 | 15036108637543 |
| RT32ORRXXL | Orange | 65.0 | 40.0 | 43.0 | 1.1800 | 0.1118 | 5036108131020 | 15036108637550 |
| RT32ORRXXXL | Orange | 65.0 | 40.0 | 43.0 | 1.2200 | 0.1118 | 5036108131037 | 15036108637567 |
| RT32ORR4XL | Orange | 65.0 | 40.0 | 43.0 | 1.2500 | 0.1118 | 5036108131044 | 15036108705006 |
| RT32ORR5XL | Orange | 65.0 | 40.0 | 43.0 | 1.3000 | 0.1118 | 5036108131051 | 15036108705013 |