

M5-PCB-THT-1PC-3P-ACOD-M-STR



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	21 47 000 0004
规格	M5-PCB-THT-1PC-3P-ACOD-M-STR
浩亭电子目录	https://harting.com/21470000004

标识

类别	连接器
系列	圆形连接器 M5
原件	PCB适配器
规格	直式 面板内部安装

版本

接线方式	波峰焊接接线方式
公母类型	公头
屏蔽	无屏蔽
针数	3
编码	A编码
锁定类型	螺钉锁扣

技术参数

额定电流	1 A
额定电压	60 V
额定脉冲电压	0.8 kV
污染等级	3
过电压类别	II
绝缘阻抗	$>10^8 \Omega$
接触电阻	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
极限温度	-25 ... +85 °C



Pushing Performance
Since 1945

技术参数

插拔次数	≥100
防护等级符合 IEC 60529	IP67 插配状态
绝缘组	I (600 ≤ CTI)

材料特性

材料(插芯)	聚酰胺 (PA)
材料 (插针)	铜合金
表面 (插针)	镀金
材料 (上壳/底座)	黄铜，镀镍
RoHS	符合豁免标准
RoHS 豁免	6(c) : 铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态	符合豁免标准
China RoHS	50
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	有
REACH SVHC 物质	铅
ECHA SCIP 编号	0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	铅 镍

规格和认证

规格	IEC 61076-2-105
----	-----------------

商业数据

包装尺寸	1
原产国	德国
欧洲海关关税号	85366990
GTIN	5713140224728
eCl@ss	27460201 印刷电路板连接器
ETIM	EC002637
UNSPSC 24.0	39121415