M18 BID-402C
AVVITATORE AD IMPULSI M18™ DA ¼" ESAGONALE

- Compatto avvitatore ad impulsi che misura soli 140 mm di lunghezza, ideale per lavorare in spazi ristretti
- Potente motore MILWAUKEE® a 4 poli eroga la massima potenza in dimensioni contenute
- Elettronica intelligente REDLINK™ consente la massima protezione della batteria e del motore contro il sovraccarico
- Scatola ingranaggi in metallo per una maggiore durata e massima potenza
- Attacco esagonale da ¼" con sistema di inserimento rapido dell'inserto
- Controllo individuale delle celle della batteria per massimizzare l'autonomia e aumentare la durata della vita della batteria
- Indicatore stato di carica della batteria
- Luce LED per illuminare l'area di lavoro
- La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
- Piattaforma a batteria 18V: funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™



REDLITHIUM™



Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 2000/0 - 2750
Frequenza del colpo (colpi/min)	0 - 2450/0 - 3450
Attacco	¼" Esagonale
Coppia max (Nm)	180
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1.7 (M18 B4)
Kit incluso	2 x M18 B4 Pacco Batterie, M12-18 C Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933443580