


## Cliquet pour embouts 1/4" à manche rotatif



### Description :

- Tête de cliquet compact à 60 dents avec incréments de 6° pendant le serrage final.
- Cric à poignée rotative : travail deux fois plus rapide dans des espaces confinés.
- Changer le sens en plaçant l'embout sur la face avant pendant le serrage et sur la face arrière pendant le desserrage
- Poignée bi-matière pour plus de confort ; Résistance aux produits chimiques
- Moletage antidérapant sur la poignée pour une préhension sûre

	Diamètre D1 [mm]	longueur [mm]	la taille H [mm]	Poids [kg]	Longueur L1 [mm]
R.PE360	21	106.0	29	145	120
R.PE360PB	21	106.0	29.0	145.0	120.0