

## Produktinformation

# 83 61 020

## Rohrzange S-Maul Mit Schnelleinstellung

- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen
- Zeitsparende, präzise Einstellung der Öffnungsweite per Knopfdruck direkt am Werkstück
- Kraftsparendes Arbeiten durch Selbstklemmung
- Kein unbeabsichtigtes Verstellen der Zangenschenkel
- Hohe Verschleißfestigkeit durch zusätzlich gehärtete Verzahnung
- Höchste Belastbarkeit durch vollvergütete Zangenschenkel
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet



Allgemein	
Artikel-Nr.	83 61 020
EAN	4003773078876
Zange	grau pulverbeschichtet
Griffe	mit Kunststoff überzogen
Gewicht	2.520 g
Abmessungen	560 x 94 x 35 mm

Technische Attribute	
Kapazität für Rohre (Durchmesser)	Ø 2 3/4
Kapazität für Rohre (Durchmesser)	Ø 2 3/4 Zoll
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm)	70 mm
Innendurchmesser Zoll	2 Zoll

Klassifikation	
eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000842
ETIM 6.0	EC000842
proficl@ss 6.0	AAC492c005
UNSPSC 13.1	27111708

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

