



## Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Baureihe	PROchantier
Produktname	Thorsman cable reel Extended
Produkt- oder Komponententyp	Extension cable reel
Geräteanwendung	Stromversorgung
[Ue] Bemessungsbetriebsspannung	230 V
[In] Bemessungsstrom	13 A
Farbton	Grün/schwarz

## Zusatzmerkmale

Ausgangsstandard	CEE 7/5
Standardabweichung des Ausgangs	Französisch
Kabellänge	25 m
Kabel-Querschnitt	2,5 mm <sup>2</sup>
Kabeltyp	H07RN-F3G2.5
Höhe	295 mm
Breite	394 mm
Tiefe	212 mm
Produktgewicht	9,04 kg

## Montage

Schutzart (IP)	IP44
----------------	------

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
REACH free of SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Mercury free	Ja
Sustainable packaging	Yes
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
RoHS exemption information	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	<a href="#">Entsorgungsinformationen</a>