

## CARACTERISTIQUES

- Résistant aux intempéries
- Fourni en bobines de 20 m de long
- Facile à installer, par simple pression
- Profil à rainures pour maintenir le bord en place
- Insert en métal intégré pour une meilleure rétention

## Barrette Protector Edge noire de RS Pro, 20 m x 17,5 mm x 25 mm

RS code commande : 619-1590



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

## Description du produit

Bande de finition flexible de haute qualité de RS PRO conçue pour être une manière simple de couvrir et protéger les bords tranchants de matériau de tôle, tels que les panneaux en métal. Le joint de bordure est de conception robuste, qui se compose d'une bande d'insert en métal en forme de U recouverte d'un revêtement PVC noir extrudé. Le joint de bordure est simplement enfoncé en place à la main et les lèvres dans le revêtement PVC ainsi que les dents de l'insert en métal maintiennent le bord inséré en place par un effet de serrage. Il n'est pas nécessaire d'effectuer d'autres travaux de préparation, d'outillage ou d'adhésifs

## Caractéristiques

<b>Type de produit</b>	Protector de bord
<b>Matériau</b>	PVC
<b>Couleur</b>	Noir
<b>Applications</b>	Industrie ferroviaire, Construction navale, bâtiments, Construction de machines

## Spécifications mécaniques

<b>Dimensions</b>	20 m x 25 mm x 17,5 mm
<b>Longueur</b>	20m
<b>Largeur</b>	25mm
<b>Hauteur</b>	17.5mm
<b>Résistance à l'ozone</b>	Non

## Spécifications de l'environnement de

<b>Plage de température de fonctionnement : -</b>	-30 à 70 °C.
---	--------------

## Homologations

Conformité/certifications

Certificat de conformité RoHS

