

特点

- 使用内六角扳手的两端
- 高防腐性
- 球形六角端可实现高达 30 度的接入角度 以绕过障碍物
- 与所有市售六角凹头螺钉兼容

RS Pro 六角扳手套件、 t 形、 2.5mm

RS 号: 144-7565



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

这里介绍 RS Pro pro 超长臂内六角扳手套件、通常用于商业和家庭应用、如家具组装或拧紧 / 拧松六角螺栓和螺 AR

一般规格

英制或公制	公制
件数	9
形状	L
六角扳手类型	六角
材料	铬钒钢
表面	化学制品黑色表面
高度安全	否
设置内容	6pc. 公制六角长 ARM 角扳手
应用	它们特别适用于需要调整紧固件或需要拆卸设备的应用。从家具组装到自行车维护

电气规格

无火花	否
-----	---

机械规格

ARM 或	长
硬度	热处理六角扳手、达到 hrc 48 至 52
工作角度	30°

尺寸

六角扳手尺寸		长度	最短长度
公制	英制		
1.5mm	0.05in	74mm	14mm
2.0mm	1/16in	76mm	14mm
2.5mm	5/64in	81mm	15mm

认证

合规性 / 认证	ISO2936 (前身为 din 911L)
vde / 1000V 认证	是 / 否

