

CARACTÉRISTIQUES

- Élimine la saleté, la graisse et la corrosion
- Pour de meilleurs résultats, utilisez un liquide de nettoyage approprié
- Fréquence de fonctionnement 28kHz standard et nécessitent une alimentation triphasée
- Fabriqué en acier inoxydable
- Panier en fil inclus
- Générateur d'énergie ultrasonique séparé fourni - avec commandes numériques et affichage LED clair
- Acier inoxydable SUS304 durable de 2 mm d'épaisseur
- Fonction de démarrage / arrêt à distance sur le générateur. (Commutateur supplémentaire ou contrôleur PLC requis, non inclus)

RS PRO Réservoir de Nettoyage Industriel à Ultrasons 1440W 90L avec Bain Chauffé 3000W

RS Stock No.: 2135191



Les produits RS professionnellement approuvés vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et offre une qualité comparable à celle des grandes marques sans payer un prix élevé.

Réservoir de Nettoyage Industriel à Ultrasons

Description du Produit

Réservoir de nettoyage industriel à ultrasons 1440W 90L avec Bain Chauffé 3000W - Idéal pour le nettoyage industriel à grande échelle

Spécifications

*Fréquence de fonctionnement: 28KHz
Dimensions internes: 600 x 400 x 400mm
Capacité: 90L
Robinet de vidange 1" BSP*

Spécifications Générales

Livré avec panier et couvercle en acier inoxydable
Capacité: 90L
Contrôles: Dial / Digital
Panier: inclus
Dimensions extérieures: 790 x 610 x 710mm
Dimensions internes: 600 x 400 x 400mm
Taille du panier: 555 x 355 x 210mm
Fréquence de fonctionnement (KHz): 28
Niveau sonore de 87dB à 1m sans couvercle (protection auditive recommandée)

Spécifications Mécaniques

Acier inoxydable SUS304 de 2mm d'épaisseur

Spécifications Électriques

Générateur avec prise 230v 3 broches
Chauffage fourni via une fiche triphasée 16A 5 broches, neutre requis
La protection RCD est conseillée
Puissance ultrasonique 1440W
3000W Chauffage

Catégorie de Protection

Ultrasonic Cleaners	1945907 1L CLEANING SOLUTION - ENGINE 1945911 1L CLEANING SOLUTION - GLASS/OPT 1945908 1L CLEANING SOLUTION - OXIDATION 1945909 1L CLEANING SOLUTION - SENSITIVE
---------------------	---

Information additionnelle

EAN	
Numéro de Tarif Personnalisé	8456200000

Classification

eCl@ss (Version)	
UNSPSC (Version)	

Approbations

Déclarations	MFR Declaration of Conformity
Certification pour zones dangereuses	ATEX / IECEx
Normes respectées	VDE

Produits Similaires

Stock No.	Marque	Nom du Produit
2135189	RS PRO	57L Industriel à Ultrasons
2135191	RS PRO	90L Industriel à Ultrasons
2135194	RS PRO	99L Industriel à Ultrasons
2135178	RS PRO	112L Industriel à Ultrasons
2135180	RS PRO	144L Industriel à Ultrasons
2135182	RS PRO	145L Industriel à Ultrasons
2135184	RS PRO	206L Industriel à Ultrasons
2135187	RS PRO	288L Industriel à Ultrasons