



Hauptmerkmale

Baureihe	New Unica
Produkt- oder Komponententyp	Workstation
Anzahl der Module	2 x 10 modules
Montageposition	Horizontal
Befestigungsmodus	Schrauben

Zusatzmerkmale

Geliefertes Zubehör	Befestigungsrahmen Abdeckrahmen
Gehäusevariante	Oberfläche
Kabeleinführung	5 abnehmbare Platten 2 unten cable entries 20 mm for diameter 2 unten cable entries 25 mm for diameter 2 unten cable entries 45 mm for diameter
Material	ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol): Kasten ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol): separator ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol): Deckelrahmen PC: tower
Oberflächenbehandlung	Antibakteriell
Tiefe	60 mm
Breite	300 mm
Höhe	165 mm
Produktgewicht	0,701 kg
Resistenz gegen chemische Substanzen	Resistent gegen Alkohol (70 %) Resistent gegen Alkohol (96 %) Resistent gegen A-Milchsäure Resistent gegen verdünntes quaternäres Ammonium Resistent gegen verdünnte Bleichmittel Resistent gegen verdünnten Ammoniak Resistent gegen Seifenwasser Resistent gegen Kristallreiniger Resistent gegen Wasserstoffperoxid 10 Volumen Beständig gegen Hexan

Montage

Schutzart (IK)	IK04
----------------	------

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
REACH free of SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Toxic heavy metal free	Ja

Mercury free	Ja
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich