

USB 2.0 10/100 Mbit Ethernet Adapter - Lan Nic USB Netzwerkadapter

Product ID: USB2100



Mit dem USB 2.0-auf-10/100-Mbit/s-Netzwerkadapter USB2100 können Sie einem Laptop oder Desktopcomputer über USB einen Fast Ethernet-Anschluss hinzufügen.

Dieser kompakte USB-Netzwerkadapter ist als Dongle mit integriertem Kabel konzipiert, um platzraubende Verbindungen zu vermeiden. Damit ist er hervorragend zum Ergänzen kabelgebundener Ethernetverbindungen für einen Desktopcomputer ohne Öffnen des Gehäuses oder zum Ersetzen ausgefallener interner Netzwerkadapter eines Laptopsystems geeignet.

Dank Halb- oder Vollduplexbetrieb unterstützt dieser USB 2.0-Ethernetadapter Datenübertragungsraten bis zu 200 Mbit/s. Dieser Adapter unterstützt auch Funktionen wie Wake-on-LAN (WoL) und VLAN-Tagging für zusätzliche Flexibilität.

Wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Fügen Sie jedem Desktop oder Laptop ohne Öffnen des Gehäuses einen 10/100-Mbit/s-Ethernet-Anschluss hinzu
- Ersatz für einen ausgefallenen internen Ethernet-Anschluss an einem Desktop oder Laptop

Features

- 10/100-Mbit/s-Ethernet über USB 2.0
- Kompatibel mit IEEE 802.3i und 802.3u (10BASE-T, 100BASE-TX)
- Unterstützt Halb-/Voll duplexbetrieb
- Crossover-Erkennung und Automatische Korrektur (Auto MDIX)
- Unterstützt IEEE 802.1Q VLAN Tagging
- Dongle mit integriertem USB-Kabel

Hardware	Warranty	2 Years
	Bustyp	USB 2.0
	Chipset-ID	ASIX - AX88772C
	Industrienormen	IEEE802.3i, IEEE 802.3u
	Ports	1
	Schnittstelle	RJ45 (10/100-Ethernet)
	USB-Passthrough	Nein
Leistung	Auto MDIX	Ja
	Full Duplex-Unterstützung	Ja
	Kompatible Netzwerke	10/100 Mbit/s
	Max. Datenübertragungsrate	200 Mbit/s (Ethernet - Full-Duplex)
	Max. Entfernung	100 m / 330 ft
	MTBF	76.600 Stunden
	Typ und Rate	USB 2.0 - 480 Mbit/s
Steckverbinder	Steckverbindertyp(en)	1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker 1 - RJ-45 Buchse
	Software	Betriebssystemkompatibilität Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016 macOS X® 10.6 bis 10.14 Google Chrome OS™ Linux 2.6.x bis 4.11.x <i>nur LTS-Versionen</i>
Spezielle Hinweise/Anforderungen	System- und Kabelanforderungen	Verfügbarer USB-Port
Anzeiger	LED-Anzeiger	1 - Link 1 - Aktivität
	Strom	Mit Stromadapter
Umwelt	Betriebstemperatur	10°C to 40°C (50°F to 114°F)
	Feuchtigkeit	10 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit
	Lagertemperatur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Physische Eigenschaften	Farbe	Schwarz
	Form Factor	Befestigtes Kabel
	Gehäusetyp	Kunststoff
	Kabellänge	5.9 in [150 mm]

	Produktbreite	0.8 in [20 mm]
	Produktgewicht	0.8 oz [23 g]
	Produkthöhe	0.6 in [14 mm]
	Produktlänge	2.6 in [65 mm]
Verpackungsinformationen	Versandgewicht (Verpackung)	4.6 oz [129 g]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - USB 2.0 Fast Ethernet-Adapter 1 - Treiber-CD 1 - Anleitung

Product appearance and specifications are subject to change without notice.