

## 36 mm 4000 K

LEDDriving Festoon – Premium | LED – Eclairage intérieur



### Domaines d'application

- Éclairage intérieur

### Avantages produits

- Garantie de 5 ans
- Sans entretien grâce à la longue durée de vie allant jusqu'à 5000 h
- Jusqu'à 80% de consommation d'énergie en moins (comparé aux lampes standard)
- Remplacement Plug&Play facile

### Caractéristiques produit

- Lampes LED retrofit pour diverses applications dans des intérieurs de véhicules
- Températures de couleur disponibles : 4 000 K, 6 000 K
- Résistant aux chocs et aux vibrations



---

## Fiche technique

---

### Données électriques

Consommation absorbée max.	1 W
Puissance nominale	1.30 W
Tension nominale	12 V
Tension d'essai	13.2 V

### Données photométriques

Temp. de couleur	4000 K
Flux lumineux	30 lm
Flux lumineux tolérant	±10 %

### Dimensions & poids

Longueur	36.0 mm
Diamètre	11.0 mm
Poids du produit	2.90 g

### Durée de vie

Durée de vie B3	500 h
Durée de vie Tc	1000 h

### Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	SV8.5-8
------------------------------	---------

### Certificats & Normes

Catégorie ECE	-
---------------	---

### Classements spécifiques à chaque pays

Référence de commande	6498WW 1W 12V S
-----------------------	-----------------

## Fiche de données produit

### Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (hauteur x largeur x longueur)	Volume	Poids brut
4008321658159	36 mm 4000 K	Blister 1	31 mm x 30 mm x 73 mm	0.07 dm <sup>3</sup>	6.00 g
4008321658166	36 mm 4000 K	Carton de regroupement 5	80 mm x 103 mm x 104 mm	0.86 dm <sup>3</sup>	77.50 g
4008321667212	36 mm 4000 K	Carton de regroupement 210	- x - x -		

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

### Informations documentation

Les conditions de la garantie sont disponibles sous

▶ [www.osram.fr/garantie-am](http://www.osram.fr/garantie-am)

### Informations légales

Non conforme à ECE

Only approved for off-road use when used in an exterior application. Illegal use on public roads leads to cancellation of vehicle operating licence and loss of insurance cover.

### Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.