

1Uラックマウント対応 8ポート シングルVGAディスプレイ対応USB 接続KVMスイッチ/PCパソコンCPU切替器(OSD機能/ケーブル 付)

Product ID: SV831DUSBK



ラックマウント対応8ポートUSB KVMスイッチキット。8台のサーバ/PCに接続するためのケーブルとアクセサリをすべて同梱しており、セットアップが簡単ですぐに導入できる便利なKVMスイッチキットです。

このUSB KVMは、ワンセットのキーボード、マウス、ディスプレイで、最大8台までのUSB接続コンピュータを制御する信頼性の高いコンピュータ管理ツールを提供します。切り替え制御は、ホットキーコマンドまたはフロントパネルのプッシュボタンのどちらでも行うことができ、便利なオンスクリーン ディスプレイ設定機能も備えています。

1Uラックのキャビネットスペースに取り付けることも可能なため、サーバールームでの使用に適しています。複数のKVMスイッチをカスケード接続し、スイッチ1つで最大64台のコンピュータの制御が可能です。

StarTech.comでは3年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- 複数のプラットフォームでテストを行うソフトウェア品質管理ラボ
- PCテストやバーニンイン制御を行う環境で、周辺機器を何セットも購入するコストを回避
- データセンターのマルチシステム用の中央管理
- カスケード接続したユニットを使って、単一のコンソールでサーバーファームを効率的に管理
- 生産ラインコンピュータの制御および管理

Features

- 1.5mのUSB VGA KVMケーブル8本を同梱
- USBキーボードとマウスコンボ/ワイヤレスセットアップに単一のUSB接続で対応
- 過酷な環境に耐え、サーバーキャビネットでも使用できる頑丈なラックマウント対応の総メタル筐体
- 選択したKVMポートをパスワードで不正使用から保護するOSDセキュリティオプション
- 接続されたPCを順番に自動的に切り替えるオートスキャン機能
- システムを拡張するカスケード構成
- ホットキー機能による簡単なコンピュータアクセス
- 割り当てられた名前ですべてのコンピュータを特定・選択
- プラグアンドプレイシステム構成

ハードウェア	Warranty	3 Years
	KVM・ポート	8
	PCインターフェース	USB
	PCビデオタイプ	VGA
	U高さ	1U
	オーディオ	なし
	ケーブル同梱	あり
	デジチェーン型	あり
	マルチモニター	1
	ラック取り付け可能	あり
性能	Hot-Key Selection	あり
	IPコントロール	なし
	MTBF	150000 hours
	OSD &ホットキーサポート	あり
	ポート選択サポート	プッシュボタン、ホットキー、OSD (オンスクリーンディスプレイ)
	ワイド画面サポート	あり
	最大アナログ解像度	1920 x 1440@60Hz (1920 x 1200@60Hz - Wide Screen)
	最大カスケードコンピューター	64
	最大ユーザー数	1
コネクタ	コンソールインターフェース	1 - VGA (15ピン、高密度D-Sub) メス 2 - USB Type-A (4ピン) USB 2.0 メス
	ホストコネクタ	8 - VGA (15ピン、高密度D-Sub) メス
ソフトウェア	OS互換性	OS independent; No software or drivers required
インジケータ	LEDインジケータ	1 - 緑 - 電源入
		8 - 緑 - PCオンライン
		8 - 赤 - 選択されたPC
電源	センターチップのポラリティ	ポジティブ
	入力電圧	110V-240V AC
	出力電圧	12 DC
	出力電流	1A
	消費電力(W)	12
	電源	ACアダプタ同梱

環境条件	保存温度	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	動作温度	5°C to 40°C (41°F to 104°F)
	湿度	0~80%相対湿度
物理的特徴	エンクロージャタイプ	スチール
	色	ブラック
	製品幅	17.1 in [435 mm]
	製品深さ	7.1 in [180 mm]
	製品重量	4.9 lb [2.2 kg]
	製品高さ	1.8 in [45 mm]
パッケージ情報	工場出荷時(パッケージ)重量	10.3 lb [4.7 kg]
箱に含まれているもの	パッケージ内容	1 - 8ポートUSB KVMスイッチ
		2 - 取り付け金具
		8 - 1.5m 2-in-1 USB VGA KVMケーブル
		1 - ユニバーサルACアダプタ(日本／北米／欧州／イギリス／オーストラリアで使用可能)
		1 - ユーザ・マニュアル

Product appearance and specifications are subject to change without notice.