

PUNTE ELICOIDALI PER LEGNO
A 4 TAGLIENTI CON ATTACCO HEX 1/4"
HEX 1/4" shank drill bits for wood with 4 cutting edges


05054

C.V.

1/4 HEX

Alto rendimento - massima velocità
High performance - max speed

1/4" HEX FORM E



Applicazioni
Applications



Legno
Wood



Multistrato
Multilayer



Truciolato
Chipboard

Per forare a grande rendimento il legno e i suoi derivati.

For drilling wood and its derivatives with high efficiency.

codice code	n. pezzi No. pieces	Range ø punta Drill bit ø range
05055300	6	Ø 16 - 18 - 20 - 22 - 25 - 32 mm