

56L - KLUCZE OCZKOWE DŁUGIE ODSADZONE ODCHYLONE POD KĄTEM 10° CALOWE



Norme :

ASME B107.100 AS 954G GGG-W-636E

Opis :

- Klucze oczkowe krótkie odsadzone pod kątem 10°: Przestrzeń pod rękojęcią pozwala na wsunięcie palców lub ominięcie przeszkody.
- Ergonomiczna rękojęść umożliwiającą przyłożenie momentu zachowując wygodę użytkowania.
- Oczko 12-kątne o profilu OGV® umożliwiające mocne dokręcanie z równoczesną ochroną nakrętki.
- Wymiary calowe: od 3/16 do 13/16.
- Wykończenie: chromowane satynowane.

Referencje :

	A ["]	B x B1 [mm]	E x E1 [mm]	L [mm]	[g]
56L.1/4X5/16	1/4x5/16	10,5x12,5	5,9x6,5	170	48
56L.5/16X11/32	5/16x11/32	12,5x13,5	6,5x7,2	180	62
56L.5/16X3/8	5/16x3/8	12,5x14,6	6,5x7,6	180	70
56L.3/8X7/16	3/8x7/16	14,6x16,7	7,6x8,3	185	82
56L.7/16X1/2	7/16x1/2	16,7x19	8,3x9,3	210	108
56L.1/2X9/16	1/2x9/16	19x21	9,3x10,3	220	137
56L.9/16X5/8	9/16x5/8	21x23,3	10,3x11,5	230	158
56L.5/8X3/4	5/8x3/4	23,3x27,5	11,5x12,8	260	216
56L.11/16X3/4	11/16x3/4	25,6x27,5	11,8x12,8	270	256
56L.13/16X7/8	13/16x7/8	29,9x32,2	13,5x14,5	300	363
56L.15/16x1P	15/16x1P	34,5x36,8	15x15,5	340	502
56L.1Px1P1/16	1Px1P1/16	36,8x38,8	15,4x16	370	598
56L.1P1/8x1P1/4	1P1/8x1P1/4	40,8x45,2	16x18	400	762