



VDE Long 45 deg. Round Nose Pliers 205mm

PINZA A BECCHI MEZZOTONDI 1.000V

- Testate a 10,000V e garantiti a 1000V, Testate a -40° ,DIN ISO 5746, DIN EN/IEC 60900.
- Le lame in acciaio sono completamente forgiate, temprate e temperate per la massima durata. La finitura della superficiale in titanio grigio non riflettente, massima resistenza alla corrosione.
- Taglienti temprati ad induzione per tagliare anche i materiali più duri.
- Giunto preciso e flessibile per la massima trasmissione della potenza per un lavoro facile e senza sforzo.
- Impugnatura ergonomica con softgrip per maggior comfort e grip.



Article Number	4932464565
Capacità [mm]	-
Capacità di taglio cavi Alluminio/Rame [Max. ø mm]	-
Capacità di taglio fili 1800N mm² [Max. ø mm]	2.2
Capacità di taglio fili 220N mm² [Max. ø mm]	3.9
Capacità di taglio fili 2300N mm² [Max. ø mm]	-
Capacità Tubo [Max. ø mm]	-
Lunghezza (mm)	205
Lunghezza totale (mm)	205
Peso (g)	200
Quantità confezione	1