

Dual Monitor USB 3.0 Dockingstation mit HDMI - DVI - 6 x USB Ports

Product ID: USB3SDOCKHD



Diese USB-3.0-Dockingstation kombiniert einen Hub mit 6 USB-Anschlüssen (USB 2.0/USB 3.0), Kopfhörer- und Mikrofon-Audioanschlüssen und einem Gigabit-Ethernet-Anschluss (RJ45) zu einer einzigen Dockingstation.

Display-Anpassungsmöglichkeiten

Diese universelle Laptop-Dockingstation bietet flexible und gebrauchsfertige Kombinationsmöglichkeiten für zwei Monitore und verfügt über einen HDMI- und DVI-Ausgang für externe Monitore mit einer Auflösung von bis zu 1920 x 1200p sowie einen integrierten DVI-zu-VGA-Adapter für zusätzliche Flexibilität.

Integrierter USB-Hub

Der integrierte USB-Hub verfügt über 2 USB-3.0-Anschlüsse und 4 USB-2.0-Anschlüsse für zusätzliche Peripheriegeräte wie externe Festplatten oder eine kabelgebundene Maus - als wären diese direkt mit Ihrem Laptop verbunden.

Vielseitiges Design

Die Dockingstation ist mit einem vertikalen Design ausgestattet, sodass das Gerät auf dem Schreibtisch so wenig Platz erfordert wie Ihr Smartphone. Das System eignet sich somit perfekt für Hotel- oder Hotdesk-Umgebungen.

Direkte Ethernet-Konnektivität

Der integrierte RJ45-Ethernet-Anschluss unterstützt Geschwindigkeiten von 10/100/1000 Mbit/s und ermöglicht Ihnen eine sofortige Verbindung zu einem zuverlässigen kabelgebundenen Netzwerk.

Die Laptop-Dockingstationen von StarTech.com ermöglichen Kosteneinsparungen und eine schnellere Bereitstellung mit nur einem einzigen Kabel. Diese USB-3.0-Dockingstation wird mit einer konkurrenzfähigen 3-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Gemeinsame Arbeitsbereiche
- Hotdesks/Remote-Arbeitsplätze
- Verwandeln Sie einen Laptop in eine Desktop-Workstation

Features

- Schließen Sie zwei Monitore (HDMI und DVI) an Ihren Mac oder Windows-Laptop an
- Gestochen scharfe Auflösung mit 1920 x 1200p auf zwei Bildschirmen
- Mit 6 x USB-Anschlüssen mehr Geräte anschließen: 2 x USB 3.0 und 4 x USB 2.0
- Richten Sie die Workstation an beliebigen Orten ein und sparen Sie durch das mobile Design mit vertikaler Ausrichtung Platz
- Stellen Sie mit dem integrierten RJ45-Ethernet-Anschluss (10/100/1000 Mbit/s) eine Verbindung zum Netzwerk her

Hardware	Warranty	3 Years
	4K-Unterstützung	Nein
	Bustyp	USB 3.0
	Chipset-ID	DisplayLink - DL-3900 VIA/VLI - VL810 Terminus - FE1.1 Realtek - RTL8211E
	Industrienormen	IEEE 802.3, 802.3u und 802.3ab
	Schnellladeanschlüsse	Nein
	Unterstützte Displays	2
Leistung	Auto MDIX	Ja
	Full Duplex-Unterstützung	Ja
	Kompatible Netzwerke	10/100/1000 Mbps
	Max. Digitalauflösungen	1920 x 1200 Auch niedrigere Auflösungen werden unterstützt.
	Typ und Rate	USB 2.0 - 480 Mbit/s USB 3.0 - 5 Gbit/s
Steckverbinder	Steckverbindertyp(en)	1 - DVI-I (29-polig) Buchse 1 - HDMI (19-polig) Buchse 1 - RJ-45 Buchse 1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Buchse 2 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Buchse 2 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Buchse 4 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse
Software	Betriebssystemkompatibilität	Windows® XP SP3 (32-bit), Vista, 7, 8, 8.1, 10 macOS 10.6 - 10.12, 10.14 Chrome OS™ v55+
Spezielle Hinweise/Anforderungen	Hinweis	Der DVI-I-Anschluss unterstützt DVI-I-Signale (digital und analog)
	System- und Kabelanforderungen	CPU: i3 Dual Core 2,8 GHz oder höher RAM: 2GB oder höher Verfügbare USB 3.0-Port
Anzeiger	LED-Anzeiger	1 - Stromversorgung (Blau) 1 - USB-Hub-Link (Blau)
	Strom	Ausgangsspannung

	Ausgangsstrom	4A
	Eingangsspannung	100 ~ 240 AC
	Eingangsstrom	0.8A
	Mit Stromadapter	Mit Netzadapter
	Steckertyp	C
	Stromverbrauch	20
Umwelt	Betriebstemperatur	10°C to 40°C (50°F to 104°F)
	Lagertemperatur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Physische Eigenschaften	Farbe	Schwarz
	Gehäusety	Kunststoff
	Produktbreite	2.8 in [70 mm]
	Produktgewicht	13.1 oz [370 g]
	Produkthöhe	7.7 in [195 mm]
	Produktlänge	4.9 in [125 mm]
Verpackungsinformationen	Paketmenge	1
	Versandgewicht (Verpackung)	33.4 oz [947 g]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - USB-3.0-Dockingstation
		1 - 1 m USB 3.0-Kabel
		1 - DVI-auf-VGA-Adapter
		1 - Universal-Stromadapter (NA/JP, EU, UK, ANZ)
		1 - Anleitung

Product appearance and specifications are subject to change without notice.