

Coffret serrage / vissage ½ & Douilles 6 pans OGV Grip



Coffret MBOXL
Module mousse

Cliquet ¼ à manche rotatif:
 - Serrage et déserrage 2 fois plus rapide.
 - Idéal sur les vis difficiles d'accès.
 - Mécanisme 60 dents. Angle de reprise 6°.

Cliquet ½ à manche télescopique:
 - 8 positions de réglage. De 264 à 397mm.
 - Sans entretien.
 - Inversion par levier.
 - Mécanisme 72 dents. Angle de reprise 5°.



Rallonges angulaires 2 positions :
 - Position normale.
 - Position permettant un désaxage de 8° de la rallonge par rapport à la douille.



Douilles OGV GRIP :
 - Repousse le point de ripage.
 - Grip sur de la boulonnerie grippée, oxydée ou arrondie à 80%.
 - Permet d'appliquer plus de couple.

DESCRIPTION

Coffret Mbox taille L ultra complet serrage ¼ & ½ + vissage comprenant (module mousse):

VISSAGE

- 1 tournevis 3 en 1 ATCL.3
- 1 lame porte embout ATMZ.E
- 1 lame porte douille ATMZ.F
- 3 embouts ¼ PZ: N° 1 – 2 – 3.
- 3 embouts ¼ PH: N° 1 – 2 – 3.
- 4 embouts ¼ 6 pans mâles: 3 – 4 – 5 – 6 – 7mm.
- 3 embouts ¼ fente: 4,5 – 6,5 – 8mm.
- 7 embouts ¼ Torx : TT10 – TT15 – TT20 – TT25 – TT27 – TT30 – TT40.
- 1 adaptateur ECR 6,35mm ¼.

SERRAGE ¼

- 1 cliquet ¼ manche rotatif R.360.
- 2 rallonges angulaires ¼. R.209S et R.210S.
- 1 porte embout R.235.
- 1 cardan universel ¼ R.240A.
- 10 nouvelles douilles ¼ OGV GRIP 6 pans : 5,5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14mm.

SERRAGE ½

- 1 cliquet ½ télescopique SXL.161.
- 2 rallonges angulaires 1/2. S.210S et S.215S.
- 1 cardan universel 1/2 S.240A.
- 16 nouvelles douilles ½ OGV GRIP 6 pans : 8 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 21 – 24 – 27 – 30 – 32mm.

RS.GRPPB

3662424177545