

CARACTERISTIQUES

- Lampe à faible tension pour un rendement énergétique économique
- Buse antireflet pour plus de confort
- Tête moulée pour une protection supplémentaire
- Lentille en verre trempé renforcée

Lampe de machine halogène de RS Pro, 24 V c.a./c.c., 70 W, articulée, portée de 830 mm, ARM de 830 mm

RS code commande : 433-3051



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

Description du produit

Cette lampe de travail halogènes de notre marque de qualité de RS PRO est un élément parfait pour compléter votre poste de travail. Avec une ampoule halogène éco-énergétique, la lampe pour machine est très lumineuse, pour pouvoir profiter d'un éclairage sans ombre pour un travail clair et confortable. La lampe pour machine est équipée d'un bras ajustable, avec trois points d'articulation pour garantir que vous avez la lampe dont vous avez besoin où vous avez besoin. Une poignée est également intégrée sur la tête de lampe pour un ajustement plus facile, avec un interrupteur marche/arrêt situé sur la tête pour plus de commodité.

Caractéristiques

Type de lampe	Halogène
Type de lumière	ARM articulé
Lampe fournie	Oui
Transformateur intégré	Non
Protection installée	Non
Interrupteur fixé	Oui sur la tête
Durée de vie	Jusqu'à 40 000 heures
Type ARM	Ajustable

Spécifications

Tension nominale	24V
Puissance	70W
Indice de rendement énergétique de l'UE	C
Nombre d'ampoules	1

Spécifications mécaniques

Longueur du ARM	830mm
Longueur de câble	1.8m
Portée maximale	830mm

Catégorie de protection

Indice IP

IP 65

Homologations

Conformité/certifications

Certificat de conformité RoHS