

AGILA

1677PJP125P30-13

EAN 4031582360370

Roulette pivotante à blocage total suiveur, Chape en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes, Trou central. Corps de roue polypropylène, Bandage caoutchouc thermoplastique non tachant, avec pare-fils, roulements à billes de précision



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit original

Données techniques

Diamètre de roue	125 mm
Largeur de roue	32 mm
Trou central	13 mm
Déport	41 mm
Diamètre d'encombrement	233 mm
Hauteur	160 mm
Résistance à la température	- 20 / + 60 °C
Norme	EN_12530
Poids	0.802 kg
Rayon d'encombrement	116.5 mm
Dureté du bandage	Shore A 75
Capacité de charge dynamique	80 kg
Capacité de charge statique	160 kg

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○

Construction et montage

